



PRODUCT-DETAILS

E1.2B 630 Ekip Dip LSI 3p WMP

E1.2B 630 Ekip Dip LSI 3p WMP



概要信息	
产品型号	E1.2B 630 Ekip Dip LSI 3p WMP
产品ID	1SDA072052R1
欧洲商品编号(EAN)	8015644759025
目录说明	E1.2B 630 Ekip Dip LSI 3p WMP
详细描述	MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E1.2B 630 THREE-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSI R 630 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions	是
产品环境声明 - EPD	9AKK108468A1900 9AKK108468A3028

Material Compliance	
REACH Declaration	9AKK108466A1425
RoHS信息	9AKK108466A1424

RoHS状态	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326
SCIP	9bafd7a8-7fe6-4ffa-a387-96a8b88cdd7e Italy (IT)
简化的SCIP	45d02dc1-e61d-450e-81b1-9bcc36328127 Germany (DE) be18b32b-0729-43f1-9cbf-15099073c393 Croatia (HR) d2ca75bc-6dbd-479b-af88-3b5f28b6f48a Hungary (HU) d2ca75bc-6dbd-479b-af88-3b5f28b6f48a Hungary (HU) 113da5e6-da17-47a1-b15c-0d6a430ad9ff Sweden (SE) 3d3dabcc-e1d7-4b24-b233-336cdf26c704 Germany (DE) b65e0e8f-8daf-4057-ae85-6c768a0c3b2c Czech Republic (CZ) 1448d448-ce6b-4150-9ca8-5644971266a5 Bulgaria (BG) 679f322c-6ea0-425b-8e47-9fa50c2d8edd Poland (PL) d4ead89c-f67e-48cf-86d0-b1f6707c0809 Germany (DE) f2576cdf-bc8d-4a91-9abd-80fc3c037c0c Norway (NO) 0b1c3244-b7c2-4e1e-b7dd-9f940a29856a Germany (DE) 0b1c3244-b7c2-4e1e-b7dd-9f940a29856a Germany (DE) 073d29b1-0a5e-451b-9de9-4ee8b04c80d6 Finland (FI) b65e0e8f-8daf-4057-ae85-6c768a0c3b2c Czech Republic (CZ) f2aa5e24-3d3d-446d-a08c-9cfd7e73d4ad Portugal (PT) e675d12c-a773-472c-8ce7-ecbb4710ae12 France (FR) 01705581-fa01-48a5-97d7-83269724974c Poland (PL) db7246b2-a5b6-4c62-b71b-7f758022f345 Netherlands (NL) 01f736c3-7484-410a-9807-73eb13627214 Poland (PL) d398bf6f-1ea9-4506-8805-b7658fc5b9fe France (FR) 0bbc0c69-c4b5-4373-b0ff-69400465c387 Spain (ES) a87f2c54-820b-4914-9dde-8dd182d32d6a Hungary (HU) 9bd28fdf-9c85-4de7-8666-18bcac73d474 Belgium (BE) 01705581-fa01-48a5-97d7-83269724974c Poland (PL) 444a4342-4837-45ad-83b1-f4f341f73ec7 Estonia (EE) db7246b2-a5b6-4c62-b71b-7f758022f345 Netherlands (NL) a87f2c54-820b-4914-9dde-8dd182d32d6a Hungary (HU) 2dad5f8c-c012-44bb-9702-3ef71b09ce6a Greece (GR) d398bf6f-1ea9-4506-8805-b7658fc5b9fe France (FR) 45d02dc1-e61d-450e-81b1-9bcc36328127 Germany (DE) 3d3dabcc-e1d7-4b24-b233-336cdf26c704 Germany (DE) d8c8913e-2c72-4ff2-8a48-30090a0cebfa Sweden (SE) 444a4342-4837-45ad-83b1-f4f341f73ec7 Estonia (EE) 0bbc0c69-c4b5-4373-b0ff-69400465c387 Spain (ES) 679f322c-6ea0-425b-8e47-9fa50c2d8edd Poland (PL) 113da5e6-da17-47a1-b15c-0d6a430ad9ff Sweden (SE) e675d12c-a773-472c-8ce7-ecbb4710ae12 France (FR) 01f736c3-7484-410a-9807-73eb13627214 Poland (PL) e6ddaa34-4072-4b94-b2e7-6884c91e3695 Denmark (DK) 2dad5f8c-c012-44bb-9702-3ef71b09ce6a Greece (GR) be18b32b-0729-43f1-9cbf-15099073c393 Croatia (HR) 1155e64a-f445-481a-bbef-2da53ff0a5ab Belgium (BE) 2d38801b-ed05-41a7-a7e7-eacf05fce72e Germany (DE) f2576cdf-bc8d-4a91-9abd-80fc3c037c0c Norway (NO) 1155e64a-f445-481a-bbef-2da53ff0a5ab Belgium (BE) 9bd28fdf-9c85-4de7-8666-18bcac73d474 Belgium (BE) 2d38801b-ed05-41a7-a7e7-eacf05fce72e Germany (DE) e6ddaa34-4072-4b94-b2e7-6884c91e3695 Denmark (DK) 1448d448-ce6b-4150-9ca8-5644971266a5 Bulgaria (BG) f2aa5e24-3d3d-446d-a08c-9cfd7e73d4ad Portugal (PT) d4ead89c-f67e-48cf-86d0-b1f6707c0809 Germany (DE) d8c8913e-2c72-4ff2-8a48-30090a0cebfa Sweden (SE) 073d29b1-0a5e-451b-9de9-4ee8b04c80d6 Finland (FI)

环境条件

环境信息	9AKK108467A6707
------	-----------------

订货信息	
当地订购代码_USCON	Z1BNEEAB000A000000XX
欧洲商品编号(EAN)	8015644759025
最小起订量	1 piece
海关关税号	85362090

尺寸	
产品净宽	278 mm
产品净高	363.5 mm
产品净深	271 mm
产品净重	18 kg

包装信息	
1级包装单元	box 1 piece
1级包装宽度	270 mm
1级包装高度	350 mm
1级包装长度	330 mm
1级包装 总重	20 kg
1级包装 EAN	8015644759025

其他信息	
产品系列	SACE Emax 2
产品	Air Circuit Breaker
产品应用类型	Air Circuit Breaker
安装方式	W
CAD Dimensional Drawing	1SDH001252R0024

技术参数	
电流类型	AC
电气寿命	Ue =< 440 V 8000 cycle Ue = 500 ... 690 V 8000 cycle 30 cycles per hour
机械寿命	20000 cycle 60 cycles per hour
极数	3P
功率损耗	62 W
额定电流 (I _n)	630 A
额定冲击耐受电压 (U _{imp})	acc. to IEC 60947-2 12 kV
额定绝缘电压 (U _i)	AC 1000 V
额定工作电压	690 V AC
额定服务短路分断容量 (I _{cs})	(220 V AC) 42 kA (230 V AC) 42 kA (380 V AC) 42 kA (400 V AC) 42 kA (415 V AC) 42 kA (440 V AC) 42 kA (500 V AC) 42 kA (660 V AC) 42 kA (690 V AC) 42 kA

额定运行短路分断能力, 以Icu的%表示 (I _{cs})	100 %
额定不间断电流 (I _{cw})	for 1 s 42 kA for 3 s 24 kA
额定极限短路分断容量 (I _{cu})	(400 V AC) 42 kA (415 V AC) 42 kA (440 V AC) 42 kA (500 V AC) 42 kA (525 V AC) 42 kA (690 V AC) 42 kA
额定持续电流 (I _u)	630 A
额定电压 (U _r)	690 V
脱扣器	Ekip Dip LSI
脱扣器类型	EL
短路性能等级	B
标准	IEC
壳架等级	E1.2
Suitable for IT Networks	Yes, 690V

认证及声明（文件编码）

ATEX认证	No certification needed
CSA 认证	No certification needed
CSA 认证（本安）	No certification needed
数据手册，技术资料	1SXF200023C2001
符合性声明 - CE	9AKK106713A5546
UL认证	No certification needed
VDE认证	No certification needed
机械制图	1SDH000999R0103
接线图	1SDM000091R0001
说明书和手册	1SDH000999R0006

分类

ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
IDEA 粒度分类代码 (IGCC)	4926 >> Air circuit breakers
对象分类代码	Q
UNSPSC	39121615
WEEE 类别	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
e级	V11.1 : 27370409

分类

低压产品及系统 → 断路器类产品 → 空气断路器 → Emax 2

