




Répartiteur

ZDO6H05DMSS0010H15



Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Classe de protection		II
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	12
Sorties		
Technologie		PNP
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Température ambiante en mouvement	[°C]	-5...60



Répartiteur

ZDO6H05DMSS0010H15

Indice de protection	IP 67; IP 68
----------------------	--------------

Données mécaniques

Poids	[g]	1340	
Boîtier		rectangulaire	
Type de montage		Fixation par l'arrière	
Dimensions	[mm]	100 x 54 x 22	
Matières		boîtier: PA	
Matière écrou moleté		laiton, nickelé	
Nombre d'emplacements répartiteur		6	
Type connecteur		M12	
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui	
Aptitude pour des câbles en mouvement		rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble
		cycles de courbure	> 2 Mio.

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	12 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

Accessoires

Fourniture	Bouchons protecteurs: 2
	étiquettes: 6

Remarques


Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - emplacement


Connecteur: 6 x M12; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm



Répartiteur

ZDO6H05DMSS0010H15

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
WH =	blanc
YE =	jaune