

XB5S9B2L2

Biometrischer Taster, Harmony XB5S,
Fingerabdrucksensor, Kunststoff, 22mm, mit
USB, monostabil, 2m Kabel, 24V ACDC

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Biometrischer Taster RGPD
Produktspezifische Anwendung	Fördertechnik Industriemaschinen
Kurzbezeichnung des Geräts	XB5S
Blendenmaterial	Kunststoff
Montagedurchmesser	22 mm
Ausgangstyp	PNP
Verkauf je unteilbare Menge	1
Schutzart (IP)	IP20 (Rückseite) entspricht IEC 60529 IP65 (Vorderseite) entspricht IEC 60529
Operatortyp	Momentan
Betriebsprofil	Fingerabdruck-Erkennung
Anschlüsse - Klemmen	1 vorverdrahtetes Kabel, 3 x 0,11 mm ²
Speichernutzung	200 Benutzer mit bis zu 2 Fingerabdrücken pro Benutzer

Zusatzmerkmale

Bezeichnung der Software	XB5SSoft
Gehäusematerial	Polyamid PA66
Kabelisolationsmaterial	PvR
Betriebsposition	Installation auf vertikaler Oberfläche Installation auf flacher Oberfläche Horizontale Position
Funktion des Moduls	Monostabil
Produktgewicht	0,202 kg
Beschriftung	CE
Port Protokoll	USB
Steckertyp	USB Typ A Stecker mit 1 m Kabel
Lokale Signalisierung	1 LED (grün) für Anzeige Ausgangsstatus 1 LED (rot) für Fehler
Kurzschlusschutz	250 mA externe Sicherung Typ gG
[UH,nom] Nennhilfsspannung	24 V DC
Elektrische Verbindung	Offene Leitungsenden mit 3 Drähte von 2 m
Versorgungsspannungsgrenzen	20...30 V DC
Schutzart	Verpolung Kurzschluss Überlastschutz
Max. Schaltstrom	200 mA
Restspannung Ures	1 V geschlossener Status
Leistungsaufnahme	<= 70 mA keine Last
Verzögerung erster Wert	3 s + 0,5 ms pro registriertem Benutzer
Maximale Verzögerungswiederherstellung	1,5 s
Max. Verzögerungsreaktion	1,5 s

Montage

Baureihe	Harmony XB5S
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...50 °C
Schutzart (NEMA)	NEMA 12
Normen	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2
Produktzertifizierungen	CSA[RETURN]UL
Vibrationsfestigkeit	+/- 3 mm (f= 5...9 Hz) entspricht IEC 60068-2-6 1 Gn (f= 9...500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit	50 gn 11 ms entspricht IEC 60068-2-27

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.