

MERKMALE

- Sehr flexibel, schnitt- und abriebfest
- Silikonfrei
- Ideal für pneumatische Steuerungs- und chemische Übertragungsleitungen
- Temperaturbereich: -50 °C bis +55 °C.
- Geringe Gasdurchlässigkeit

RS Pro Druckluftschlauch, klar, Polyurethan, 10 mm x 30 m, US98 Serie

RS Best.-Nr. 774-7068



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

RS PRO bietet eine Serie von Druckluftschläuchen an, die ideal Luft, Gas oder Flüssigkeit befördern. Diese Schläuche bieten eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen kleine Mängel wie Abrieb, Schnitte oder Knicke. Jeder Schlauch besteht aus einem Polyurethan-Material, das üblicherweise mit Chemikalien oder gefährlichen Flüssigkeiten zur Anwendung kommt. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.

Allgemeine

Farbe	Transparent
Material	US 98A Polyurethan-Ester-Sockel
Anzahl der Rohre	1
Besondere Merkmale	Sehr flexibel
Anwendung	Chemikalien, Kraftstoff, Öl, Wasser

Mechanische

Schlauchinnendurchmesser	7.5mm
Außendurchmesser des Schlauchs	10mm
Länge	30m
Wandstärke	1.25mm
Shore-Härte - Skala D	Shore A98 ± 2

Betriebsumgebungsspezifikationen

Maximaler Betriebsdruck	8 bar
Minimale Betriebstemperatur	-40°C
Maximale Betriebstemperatur	+70°C
Burst-Druck	24 bar



Article No	Hose ID / OD (mm)	Wall Thickness (mm)	Hose Length (M)	Color	W.P (bar)	B.P (bar)
7746996	2.5 / 4	0.75	30	Black	13	39
7747009	2.5 / 4	0.75	30	Blue	13	39
7747002	2.5 / 4	0.75	30	Green	13	39
7747006	2.5 / 4	0.75	30	Red	13	39
7747015	2.5 / 4	0.75	30	Yellow	13	39
7747018	2.5 / 4	0.75	30	Clear	13	39
7747012	4 / 6	1.00	30	Black	11	33
7747021	4 / 6	1.00	30	Blue	11	33
7747024	4 / 6	1.00	30	Green	11	33
7747028	4 / 6	1.00	30	Red	11	33
7747037	4 / 6	1.00	30	Yellow	11	33
7747030	4 / 6	1.00	30	Clear	11	33
7747034	5 / 8	1.50	30	Black	13	39
7747043	5 / 8	1.50	30	Blue	13	39
7747046	5 / 8	1.50	30	Red	13	39
7747040	5 / 8	1.50	30	Yellow	13	39
7747059	5 / 8	1.50	30	Clear	13	39
7747052	7.5 / 10	1.25	30	Black	8	24
7747056	7.5 / 10	1.25	30	Blue	8	24
7747065	7.5 / 10	1.25	30	Red	8	24
7747068	7.5 / 10	1.25	30	Clear	8	24
7747062	9 / 12	1.50	30	Black	7	21
7747071	9 / 12	1.50	30	Blue	7	21
7747074	9 / 12	1.50	30	Red	7	21
7747078	9 / 12	1.50	30	Clear	7	21