



Artikelname | *Item name:* Schlüsselband-Kabel USB-2.0-Typ-C auf Typ-C 120 cm |
Lanyard cable USB 2.0 Type-C to Type-C 120 cm

Artikel-Nummer | *Item number:* 1700-0190 Schwarz | *Black*
1700-0191 Blau | *Blue*
1700-0193 Rosa | *Rose*


Projektnummer | *Project number:* 811698

Ersteller / Datum | *Creator / Date:* DC / 30.01.2025

Version	Änderung <i>Change</i>	Datum <i>Date</i>	Name
V0	---	25.02.2025	DC

Vorlagenname | *Template name:* ODA_template_USB_cable, Vorlagenversion | *Template version:* V1

Zeichnung des Kabels | Drawing of the cable:



🇩🇪 Teilebeschreibungen:	🇬🇧 Part descriptions:
A Schlüsselband-Kabel	A Lanyard cable
B Beweglicher Schlüsselband-Verbindungs- punkt	B Movable lanyard connection point
C 2x USB-2.0-Typ-C	C 2x USB 2.0 Type-C
D 2x Stecker-Abdeckungen	D 2x plug covers
E 1x Karabinerhaken (16,8 x 3,5 / 8 mm)	E 1x snap hook (16.8 x 3.5 / 8 mm)
F 2x Smartphone-Befestigungshilfen	F 2x smartphone mounting aids

Technische Daten des Kabels | Technical data of the cable:

🇩🇪 Technische Daten des Kabels:		🇬🇧 Technical data of the cable:	
Stecker:	2x USB-2.0-Typ-C	Plug:	2x USB 2.0 Type-C
Kabellänge:	120 cm ± 2 cm	Cable length:	120 cm ± 2 cm
Kabel-Typ:	Lade- und Datenkabel (Datenübertragung und Leistungsübertragung)	Cable type:	Charge- and data cable (data transfer and power transfer)
USB-Version:	USB 2.0	USB version:	USB 2.0
Unterstützte Bandbreite ¹ :	480 Mbit/s	Supported bandwidth ² :	480 Mbit/s
USB-PD-Leistungsbereich:	USB PD	USB PD power range:	USB PD
Spannung und Strom:	20 V, 3 A und 60 W fähig	Voltage and current:	20 V, 3 A and 60 W capable
Kontaktmaterial:	Vernickelte Kontakte	Contact material:	Nickel-plated contacts
Kabelmantel-Material:	Textil-Geflecht	Cable mantle material:	Braided textile
Stecker-Gehäuse-Material:	Aluminium	Plug housing material:	Aluminium
Netto-Gewicht:	81 g ± 5 g	Net Weight:	81 g ± 5 g
Kabelmanteldurchmesser:	ø 6 mm ± 0,25 mm	Cable mantle diameter:	ø 6 mm ± 0.25 mm
Betriebstemperatur:	-20 °C ... 50 °C	Operating temperature:	-20 °C ... 50 °C
Lagertemperatur:	-30 °C ... 70 °C	Storage temperature:	-30 °C ... 70 °C
Enthaltenes Zubehör:	Bedienungsanleitung	Included accessories:	Operating instruction
	2x Stecker-Abdeckungen an		2x plug covers at
	1x Karabinerhaken		1x snap hook
	2x Smartphone-Befestigungshilfen		2x smartphone mounting aids
Verpackung:	Farbige Faltschachtel	Package:	Coloured folding box

1: Übertragungsrate ausgedrückt in Megabit pro Sekunde (1 Mbit/s / 1 Mbps / 1.000.000 Bits pro Sekunde). | 2: Transmission rate expressed in megabits per second (1 Mbit/s / 1 Mbps / 1,000,000 bits per second).

Folgendes bezieht sich auf das ganze Dokument:

- Alle nicht-mechanischen Messwerte haben ± 10 % Toleranz, sofern nicht anders angegeben.
- Mechanische Toleranzen: DIN 2768 c, sofern nicht anders angegeben.
- Werte ohne Toleranzen sind typische Werte. |

The following applies to the entire document:

- All non-mechanical measurements have ± 10 % tolerance unless otherwise stated.
- Mechanical tolerances: DIN 2768 c unless otherwise stated.
- Values without tolerances are typical values.