

259.P Przecinak extra płaski z zabezpieczeniem



- Przecinak z zabezpieczeniem, średnica: 85 mm.
 - Kuty ze stali chromowo-wanadowej, hartowane do 57 HRC na ostrzu i do 40 HRC na główce do pobijania.
 - Szerokość ostrza: 26 mm.
 - Długość: 235 mm.
 - Wykończenie: lakierowane.
- Masa: 400 g.

260.P Przecinak szeroki z zabezpieczeniem




- Przecinak z zabezpieczeniem, średnica: 85 mm.
 - Kuty ze stali chromowo-wanadowej, ostrze hartowane na 57 HRC.
 - Ostrza mogą być regenerowane na tarczach szlifierskich.
 - Główka poddana obróbce cieplnej zapobiegającej "rozklepywaniu".
 - Szerokość ostrza: 60 mm.
 - Długość: 250 mm.
 - Wykończenie: lakierowane.
- Masa: 630 g.

Zestaw przecinaków i przebijaków na stojaku



	Wymiary [mm]	Zawartość	Stojak	$\Delta\Delta$ [kg]
263.265JS5	255 x 180 x 30	263.15-20-25 265.18-22	CKS.81A	1,850

262A - Przecinki żebrowane, główka okrągła



- Przecinki kute, z zaokrąglonymi krawędziami dla poprawy chwytu w ręce.
- Główka cylindryczna dla uzyskania pewniejszego uderzenia.
- Twardość ostrza: 57 do 59 HRC.
- Kąt ostrza: 60°.
- Wykończenie: cynkowane.

	A [mm]	d [mm]	L [mm]	$\Delta\Delta$ [kg]
262A.15	21	16	150	0,170
262A.18	24	18	180	0,250
262A.20	26	18	200	0,340
262A.25	29	21	260	0,500

Zestaw przecinaków żebrowanych na stojaku



	Wymiary [mm]	Zawartość	Stojak	$\Delta\Delta$ [kg]
262A.JS4	180 x 30 x 250	262A.15-18-20-25	CKS.80B	1,440

