# Fiche technique du produit

Spécifications



## Resi9 - Porte styl coffret 18M - 3R

R9H18423

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme** | Resi9 |
| **Type de produit ou équipement** | Porte |
| **Catégorie d'accessoire / de pièce détachée** | Accessoire d'enveloppe |
| **Compatibilité de gamme** | Resi9 enveloppe |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Type de face avant** | Opaque |
| **Nombre de rangées horizontales** | 3 |
| **Pas de 9 mm** | 36 |
| **Nombre de modules 18 mm par rangée** | 18 |
| **Nombre total de modules de 18 mm** | 54 |
| **Normes** | CEI 60670-1-24<br>CEI 61439-3<br>CEI 61439-1 |
| **Tenue au feu** | 750 °C se conformer à EN/IEC 60695-2-11 |
| **Degré de protection IP** | IP40 conforme à EN/IEC 60529 |
| **Tenue aux chocs IK** | IK08 se conformer à CEI 62262<br>IK08 se conformer à EN 50102 |
| **Poids du produit** | 850 g |
| **Largeur** | 352,5 mm |
| **Hauteur** | 495,5 mm |
| **Profondeur** | 27 mm |
| **Nuance de la couleur** | Blanc (RAL 9003) |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | -15…60 °C |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 3,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 36,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 50,200 cm |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

| | |
|---|---|
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 930,000 g |
| **Type d'emballage 2** | S04 |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 9 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 30,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 40,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 60,000 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 9,070 kg |
| **Type d'emballage 3** | P12 |
| **Nb produits dans l'emballage 3** | 108 |
| **Hauteur de l'emballage 3** | 101,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 3** | 80,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 3** | 120,000 cm |
| **Poids de l'emballage 3** | 114,440 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Empreinte environnementale

| | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | **11 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3] | **6 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4] | **0.5 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5] | **0.8 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4] | **4 kg CO2 eq.** |
| Profil environnemental | **Profil environnemental du Produit** |

## Use Better

### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé | **88 %** |
| Emballage avec carton recyclé | **Oui** |
| Emballage sans plastique | **Non** |
| Numéro SCIP | **5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7** |
| Directive UE RoHS | **Conforme** |
| Règlementation REACh | **Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil** |
| Statut sur la présence d'halogène | **Le produit contient des halogènes au-delà des seuils** |
| sans PVC | **Oui** |

## Use Longer

### Prolongation de vie

| | |
|---|---|
| Réparation | **Non** |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Potentiel de recyclabilité, en % | **14** |
| Profil de circularité | **Pas d'opérations particulières de recyclage requises** |
| Reprise | **Oui** |

Offer Marketing Illustration

**Product benefits / Features**

