

特点

- 防滑主手柄和低摩擦
- 在压接的最后阶段提供双手把手
- 全周期压接机制
- 棘齿释放机制
- 精密偏心调整
- 每个工具都有一个唯一的序列号、便于追溯
- **Durable** : 使用寿命超过 50000 次循环
- 高强度, 通过硬化合金瑞典钢结构

RS Pro 压接工具、用于接头

RS 库存号: 683-1617



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

深受信赖的 RS Pro 品牌提供一系列“原版”手动压接工具，适用于绝缘和非绝缘套圈。人机工程学棘齿工具可产生吊架压接，涵盖从 0.25 mm² 至 50.0 mm² 的各种电缆尺寸。工具适用于右手和左手操作。

- 手动工具 [683-1605](#). 用于压接电线尺寸范围为 0.5 mm² 至 6 mm² 的套圈
- 手动工具 [683-1614](#). 用于压接电线尺寸范围为 10 mm² 至 25 mm² 的套圈
- 手动工具 [683-1617](#). 用于压接电线尺寸范围为 35 mm² 至 50 mm² 的套圈

一般规格

压接工具类型	钳子
压接连接器类型	靴带套圈
压接型	梯形 - 压接
应用	维护和维修、电气安装、电缆组件


机械规格

尺寸	230mm x 21mm x 70mm
总长度	230mm/9.06"
宽度	21mm/0.83"
高度	70mm/2.76"
电线尺寸 (mm ²)	35.0mm ² -50.0mm ²
电线尺寸 (AWG)	2AWG 至 0AWG
使用寿命、周期	50000
重量	540g/1.19lb
压接嵌套	35.0mm ² /AWG 2 , 50.0mm ² /AWG 0

认证

符合标准	符合 RoHS 标准
------	------------





S