

UR20-FBC-CAN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Figure similaire

**More performance. Simplifié.
u-remote.**

Weidmüller u-remote - notre concept innovant d'E/S déportées avec IP 20 qui se concentre uniquement sur les avantages pour les utilisateurs : planification sur mesure, construction plus rapide, démarrage plus sûr, et plus de temps d'arrêt pour une augmentation considérable des performances et une meilleure productivité.

Réduisez la taille de vos armoires avec u-remote, grâce à la conception modulaire la plus étroite du marché et à la réduction des besoins en termes de modules d'alimentation. Notre technologie u-remote offre un assemblage sans outils, alors que la conception modulaire « sandwich » et le serveur web accélèrent l'installation, à la fois dans l'armoire et la machine. Les LED de statut sur le canal et chaque module u-remote permettent un diagnostic fiable et un service rapide.

Nos produits stimulent la disponibilité de vos machines et systèmes, et assurent des process fluides, de la planification au fonctionnement.

u-remote s'engage pour « Plus de Puissance ». Simplifié.

Informations générales de commande

Version	Coupleur bus de terrain pour E/S déportées, IP20, CANopen
Référence	1334890000
Type	UR20-FBC-CAN
GTIN (EAN)	4050118138313
Qté.	1 pièce(s)
Pièces de rechange	2003530000

UR20-FBC-CAN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	76 mm	Profondeur (pouces)	2,992 inch
Hauteur	120 mm	Hauteur (pouces)	4,724 inch
Largeur	52 mm	Largeur (pouces)	2,047 inch
Cote de fixation hauteur	128 mm	Poids net	220 g

Températures

Température de stockage	-40 °C ... +85 °C	Température de fonctionnement	-20 °C ... +60 °C
-------------------------	-------------------	-------------------------------	-------------------

Classifications

ETIM 6.0	EC001603	ETIM 7.0	EC001603
ETIM 8.0	EC001603	ETIM 9.0	EC001603
ECLASS 9.0	27-24-26-07	ECLASS 9.1	27-24-26-07
ECLASS 10.0	27-24-26-07	ECLASS 11.0	27-24-26-07
ECLASS 12.0	27-24-26-07	ECLASS 13.0	27-24-26-07
ECLASS 14.0	27-24-26-07		

Alimentation électrique

Consommation de courant par $I_{\text{système}}$ typ. 90 mA

Courant d'alimentation pour $I_{\text{ENTRÉE}}$ (ligne de courant d'entrée)	min.	10 000 mA
	nominal	10 000 mA
	max.	10 000 mA

Courant d'alimentation pour $I_{\text{ENTRÉE}}$ (ligne de courant d'entrée), max. 10 A

Courant d'alimentation pour I_{SORTIE} (ligne de courant de sortie)	nominal	10 000 mA
	max.	10 000 mA
	min.	10 000 mA

Courant d'alimentation pour I_{SORTIE} (ligne de courant de sortie), max. 10 A

Courant d'alimentation pour le système, max. 4 A

Tension d'alimentation 24 V DC +20 %/ -15 %, via le système bus

Tension d'alimentation pour les sorties 24 V DC +20 %/ -15 %

Tension d'alimentation pour système et entrées 24 V DC +20 %/ -15 %

Caractéristiques de raccordement

Section de raccordement du conducteur, max.	1,5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, min.	0,14 mm ²
Section de raccordement du conducteur, rigide, max. (AWG)	AWG 16	Section de raccordement du conducteur, rigide, min. (AWG)	AWG 26
Section de raccordement du conducteur, souple, max.	1,5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, souple, max. (AWG)	AWG 16
Section de raccordement du conducteur, souple, min.	0,14 mm ²	Section de raccordement du conducteur, souple, min. (AWG)	AWG 26
Type de raccordement	PUSH IN		

UR20-FBC-CAN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Catégorie de surtension	II	Choc	15 g sur 11 ms, demi-onde sinusoïdale, selon CEI 60068-2-27
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Degré de pollution	2
Humidité de l'air (fonctionnement)	De 10% à 95%, sans condensation, selon DIN EN 61131-2	Humidité de l'air (stockage)	De 10% à 95%, sans condensation, selon DIN EN 61131-2
Humidité de l'air (transport)	De 10% à 95%, sans condensation, selon DIN EN 61131-2	Pression d'air (opération)	≥ 795 hPa (hauteur ≤ 2000 m) selon DIN EN 61131-2
Pression de l'air (stockage)	1013 hPa (hauteur 0 m) à 700 hPa (hauteur 3 000 m) selon DIN EN 61131-2	Pression de l'air (transport)	1013 hPa (hauteur 0 m) à 700 hPa (hauteur 3 000 m) selon DIN EN 61131-2
Rail	TS 35	Tension d'essai	500 V
Tenue aux vibrations	5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz : amplitude 3,5 mm selon CEI 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz : accélération 1 g selon CEI 60068-2-6		

Données système

Données de diagnostic	244 Byte	Données process	488 Byte
Interface	Bus système U-Remote	Interface pour configuration	Micro USB 2.0
Paramètres	244 Byte	Protocole bus de terrain	CANopen
Raccordement	SUB-D9 (mâle)	Type de module	Coupleur de bus
Vitesse de transmission du bus de terrain, max.	1 Mbit/s	Vitesse de transmission sur le bus système, max.	48 Mbit/s
nombre max. de modules	64		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	6e2691a1-14ad-497d-95a2-4457373ed84f

Note importante

Informations sur le produit	The matching end brackets are included with the coupler.
-----------------------------	--

UR20-FBC-CAN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E141197
Numéro de certificat (cULusEX)	E223527

UR20-FBC-CAN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques


Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	KC certificate Compass safe distance certificate Lloyds Register certificate DNV certificate ABS certificate RINA certificate Bureau Veritas - Type Approval Certificate PRS (Polish Register of Shipping) NIPPON KAIJI KYOKAI Certificate - ClassNK WI13ATEX0002 Power Calc DEMKO15ATEX1525X KR Korean register certificate CCC certificate UR20 coupler CCC certificate CCS certificate CCS certificate UKCA Declaration of Conformity - EN CE Declaration of Conformity - DE 20211018 Security Advisory – Remote I/O fieldbus couplers (IP20) affected by INFRA:HALT vulnerabilities
Données techniques	CAD data – STEP Compatibility information – Combinability of UR20
Notification de modification produit	Release-Notes - Firmware, EDS and Supported modules list
Logiciel	Firmware – Application Note Firmwareupdate UR20 coupler_EN Firmware – Application Note Firmwareupdate UR20 coupler_DE Library and function block – Language Pack UR20_FBC Firmware – Archiv Firmware files CAN coupler Firmware – Current Firmware file CAN coupler Device description – Archiv EDS files CAN coupler Device description – Current EDS file CAN coupler Driver – USB driver
Documentation utilisateur	Handbuch u-remote DE Manual u-remote EN MAN UR20 WEBSERVER DE MAN UR20 WEBSERVER EN Security Data Sheet u-remote FB Coupler V1.0 Application notes – Industrial Product Security Guideline
Catalogue	Catalogues in PDF-format

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

Connection diagram



UR20 - FBC - EIP - V2

Example

u-remote

IP protection

Field bus coupler

Version 2

PN-IRT = PROFINET IRT
PB-DP = PROFIBUS DP
EC = EtherCAT
MOD-TCP = ModbusTCP
EIP = EtherNet/IP
CAN = CANopen
DN = DeviceNet
CC = CC-Link
CC-TSN = CC-Link IE TSN
PL = POWERLINK
IEC61162-450