

ハウジング - PCV 5/ 6-GF-7,62 - 1720945

このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)



ソケット, 定格電流: 41 A, 定格電圧 (III/2) : 630 V, 極数: 6, ピッチ: 7.62 mm, 色: 緑, コンタクト表面: すす, 取付け方法: ハンダ接続


図は5極仕様

特長

- ✓ 縦型PCV 5ソケット、PC 5プラグと組み合わせて使用
- ✓ はんだピンの配列で誤接続防止
- ✓ ねじフランジ付きで防振接続 (-GF、デバイスのねじ接続も兼用)
- ✓ クリック&ロック (固定ラッチ) システムと互換



基本情報

梱包	50 pc
GTIN	 4 046356 114066
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	16.25 g
関税	85366990
生産国	ポーランド
注意	受注生産 (返品不可)

技術データ

寸法

長さ	14.29 mm
ピッチ	7.62 mm
寸法a	38.1 mm
高さ	29.25 mm
はんだピンの長さ	4.26 mm
ピン寸法	0,8 x 1,0
ピンピッチ	7.62 mm
穴径	1.3 mm

その他

ハウジング - PCV 5/ 6-GF-7,62 - 1720945

技術データ

その他

製品範囲	PCV 5/..-GF
絶縁材質グループ	I
定格サージ電圧 (III/3)	6 kV
定格サージ電圧 (III/2)	6 kV
定格サージ電圧 (II/2)	6 kV
定格電圧 (III/3)	630 V
定格電圧 (III/2)	630 V
定格電圧 (II/2)	1000 V
準拠規格	EN-VDE
標準規格 I _N	41 A
最大負荷電流	41 A
絶縁材質	PA
UL94難燃性クラス	V0
色	緑
極数	6

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

認証

認証

ハウジング - PCV 5/ 6-GF-7,62 - 1720945

認証

認証

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

防爆認証

提出した認証

認証の詳細

UL Recognized			
	B	C	D
標準規格 IN	41 A	41 A	10 A
定格電圧UN	300 V	150 V	300 V

cUL Recognized			
	B	C	D
標準規格 IN	41 A	41 A	10 A
定格電圧UN	300 V	150 V	300 V


EAC

cULus Recognized

図面

ハウジング - PCV 5/ 6-GF-7,62 - 1720945

外形寸法



穴あけ加工図

