

MPS-MT - 测试插头

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201744>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

测试插头，带焊接连接，导线横截面最大1 mm²，位数: 1，颜色: 灰色



优势

- 测试插头以2.3 mm的直径在桥接井内和所有的测试插座内进行可靠的连接
- 用于单个连接器色彩适配的分体式测试连接器
- 测试插头插在CLIPLINE complete系统端子的功能支架上或测试连接

商业数据

订货号	0201744
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE1Z3X
产品关键代码	BE1Z3X
目录页面	页码38 (C-1-2019)
GTIN	4017918098803
单件重量 (含包装)	1.38 g
单件重量 (不含包装)	1.3 g
原产地	DE

MPS-MT - 测试插头

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201744>



技术数据

产品属性

产品类型	测试插拔式端子
位数	1
针距	5 mm

尺寸

宽度	5 mm
高度	5 mm
插针长度范围	10.85 mm
引脚直径	2.3 mm
针距	5 mm
关于尺寸数据的注意事项	长度不包括绝缘套管

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
----	---------------

MPS-MT - 测试插头

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201744>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440313
ECLASS-12.0	27440313
ECLASS-13.0	27250304

ETIM

ETIM 9.0	EC002555
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

MPS-MT - 测试插头

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201744>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn