

特点

- 8 级钢，亮镀锌
- M3 公制螺纹
- 由于玻璃填充尼龙插件，可自锁定
- 它们的设计是为了在剧烈振动的情况下仍然保持安全。

RS Pro ， M3 ， 亮镀锌钢尼龙 插件锁紧螺母

RS 库存号： 524-281



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

由 RS Pro 为您提供的尼龙插件锁定螺母由亮镀锌钢制成，并提供极佳的耐腐蚀性。由于采用玻璃填充尼龙插件，此锁紧螺母可自锁，并具有 M3 公制内螺纹，可与螺纹杆连接。它们的设计是为了在剧烈振动的情况下仍然保持安全。

一般规格

螺纹尺寸	M3
类型	尼龙插件
材料	钢
表面	亮镀锌
等级	8
应用	锁紧螺母通过增加螺栓螺纹的摩擦来固定螺栓接头


机械规格

宽度	6.01mm
规格	din 982.
厚度	4.02mm 至 4.095mm
螺距	0.5
各角间的宽度	6.01mm
平面宽度	5.32 至 5.5mm
拧紧高度	1.72mm

认证

合规性 / 认证

rohs



RS Part No.	Thread Size
524281	M3
524304	M4
524310	M5
524326	M6
530393	M8
530400	M10
530416	M12