



Principales

Gamme de produit	Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
Nom de gamme	Application
Type de capteur électronique	Détecteur photo-électrique polarisé
Nom du capteur	XUY
Forme du capteur	Fourche
Système de détection	Barrière lumineuse
Emission	DEL infrarouge, modulée
Largueur du passage	5 mm
Profondeur du passage	95 mm
Matière	Métal/plastique
Type de circuit d'alimentation	CC
Mode de raccordement	À 4 fils
Type de sortie logique	PNP et NPN
Sortie logique	1 "O" ou 1 "F" programmable
Raccordement électrique	1 connecteur mâle M8, 4 broches
Application spécifique du produit	Détection de double feuille Détection d'étiquettes Détection sur rail vibrant Détection de marques Détection sur les petits convoyeurs
Portée nominale	5 mm

Complémentaires

Matière du coffret	Aluminium et polyamide/verre peint
Type clavier à effleurement	Jaune
Diamètre minimum de l'objet détecté	0,2 mm
Type de signal de sortie	Numérique
Type de sortie	Statique
Etat LED	Mode d'ajustement et verrouillage du clavier: 1 LED (rouge) État sortie: 1 LED (jaune)
[Us] tension d'alimentation	12...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Limites de la tension d'alimentation	10...30 V CC
Pouvoir de commutation en mA	100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
Fréquence de commutation	10 kHz
Chute de tension maximale	<2 V (régime fermé)
Consommation électrique	40 mA sans charge
Capacité de charge	330 nF
Temps de réponse	-20...20 µs
Réglage	Auto-apprentissage
Poids du produit	0,19 kg

Environnement

Certifications du produit	CE cULus
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...60 °C
Température ambiante de stockage	-30...80 °C
Immunité à la lumière ambiante	10000 Lx lumière naturelle 5000 lx ampoule à incandescence
Tenue aux vibrations	7 gn, amplitude = +/-0,75 mm (f = 10...55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,5 cm
Largeur de l'emballage 1	16,0 cm
Longueur de l'emballage 1	13,0 cm
Poids de l'emballage 1	85,0 g

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions



(1) Axe optique

Dimensions en mm


A	B	b1	C
5	95	110	14

Dimensions en pouces

A	B	b1	C
0,20	3,74	4,33	0,55


Schémas de câblage

Connecteur M8



- 1 : BN : marron
- 2 : WH : blanc
- 3 : BU : bleu
- 4 : BK : noir

4 fils, sorties PNP/NPN



- BN : Marron
- WH : Blanc
- BK : Noir
- BU : Bleu