Fiche technique du produit

Spécifications



Reconditionné - Odace 2011 - détecteur présence mouv blanc - spécial réno 2 fils

S520524W

Cette option circulaire permet d'éviter 0.599 kg de CO_2 par rapport au produit linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Odace
Type de produit ou équipement	Détecteur de présence
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Type de charge	Ampoule incandescence 230 V CA 40...350 W Ampoule halogène 230 V CA 40...350 W
Type d'emballage	Cache-peinture
Information additionnelle du système d'installation	Interruption manuelle avec les boutons poussoirs NF

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Type de protection	Protection fusible
Zone de détection de mouvement	Aire de détection 10 x 20 m (hauteur détecteur 1,2 m)
Zone de détection de présence	Aire de détection 10 x 18 m (hauteur détecteur 1,2 m)
Angle de détection	112°
Modes de sélection	M: manuel A : automatique
Réglage de l'intensité lumineuse	5…1000 lx
Temporisation	5 s…20 min
Plage de temporisation	5 s...20 min
Configuration du câblage	2 fils
Nombre de broches en parallèle	40 W pour 1 PIR en parallèle 50 W pour 2 PIR en parallèle 80 W pour 3 PIR en parallèle
Auxiliaires connectés	Maximum 3 détecteurs en parallèle pour une charge
Nombre de bornes	2 bornes à vis
Forme de la tête de vis	Pozidriv No 1
Capacité de serrage des bornes	1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s) 1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s) 1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour flexible câble(s)
Longueur de dénudage des fils	8 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène) : enjoliveur PA6 : incruster PC (polycarbonate) GF10 : boitier PA (polyamide) 6 GF20 FR : monobloc
Montage de l'appareil	Affleurant
Mode de fixation	Par vis
Hauteur de montage	1…1,4 m
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	50,3 mm
Profondeur d'encastrement	32 mm
Poids du produit	0,0822 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant à l'hexane

Environnement

Coefficient de déclassement	Avec réduction de puissance de 5 W/°C au dessus de 25 °C
Degré de protection IP	IP20
Tenue aux chocs IK	IK04
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5…35 °C
Température de l'air ambiant pour le stockage	-5…50 °C
Normes	2004/108/EC EN 60669-2-1 2006/95/EEC EN 61000-6-2

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	6,800 cm
Largeur de l'emballage 1	9,700 cm
Longueur de l'emballage 1	10,700 cm
Poids de l'emballage (Kg)	152,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,101 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire	**0.6 kg CO2 eq.**

Use Better

Matières et Substances

Numéro SCIP	**65177741-4980-4004-a29f-82936c190446**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation	**Non**

Use Again

Réemballer et réusiner


Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**

Fiche technique du produit

S520524W

Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

