

Fiche technique du produit

Spécifications



Resi9 - Tableau standard logement type T3 T4 - 2 rangées - technologie XE

R9HPNFC15124P

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 CX
Type de produit ou équipement	Armoire pré-câblée
Type d'extensibilité	Coffret de répartition
Nombre de modules de 18 mm par rangée	13
Nombre de rangées horizontales	2
Nombre total de modules 18mm disponibles	26
Type de dispositif de protection	4 disjoncteur miniature (MCB) - 1P + N - 10 A à 230 V - C courbe 1 disjoncteur miniature (MCB) - 1P + N - 16 A à 230 V - C courbe 6 disjoncteur miniature (MCB) - 1P + N - 20 A à 230 V - C courbe 1 disjoncteur miniature (MCB) - 1P + N - 32 A à 230 V - C courbe 1 disjoncteur différentiel (RCCB) - 1P + N - 63 A à 230 V - 30 mAtype A 1 disjoncteur différentiel (RCCB) - 1P + N - 63 A à 230 V - 30 mAtype AC
Equipement fournis	2 bloc distribution - 1P + N - 63 A obturateur jeu de vis étiquette avec inscription
Compatibilité de gamme	Resi9 Resi9 XE ID Resi9 Resi9 XE DM

Type de porte Sans

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB	Compatible XE
In courant assigné d'emploi	63 A
Type de rail	DIN
Nombre de voies	12 voies (1P + N)
Nombre de phases réseau	Monophasé
Matière du coffret	Matériau auto-extinguible
Largeur	252 mm
hauteur	375 mm
Profondeur	108 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Environnement

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-3
Tenue au feu	750 °C conforme à CEI 60947-1
Degré de protection IP	IP30 conforme à EN/CEI 60947-1
Tenue aux chocs IK	IK08 conforme à CEI 62262
Température ambiante de fonctionnement	-15...60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	15,000 cm
Largeur de l'emballage 1	27,000 cm
Longueur de l'emballage 1	53,000 cm
Poids de l'emballage 1	4,036 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	30
Hauteur de l'emballage 2	90,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	135,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🌱 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	39
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

♻️ Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Numéro SCIP	2014262d-bbcd-4f46-9be9-c556b9fed56b
Règlementation REACH	Déclaration REACH

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No
DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

Image of product / Alternate images

Alternative

