

产品参数表

规格



iTL 脉冲开关, 2P, 16A, 2NO,
24Vac / 12Vdc

A9C30112

主要信息

range of product	Acti9
产品名称	Acti9 iTL
产品类型	脉冲开关
产品短名	iTL
产品应用	标准
Poles	2P
回路触点类型	2 NO
额定电流 [In]	16 A
电网类型	AC
控制回路电压 [Uc]	24 V AC 50/60 Hz 12 V DC

补充信息

电网频率	50/60 Hz
额定工作电压 [Ue]	250 V AC 50/60 Hz
控制类型	远程、手动操作 通过开关线圈控制开断
控制信号类型	脉冲
开关频率	每分钟 5 次开关操作 开关操作次数/每天
脉冲宽度	50 ms...1 s
远程控制类型	发光按钮 3 mA
本地信号指示	开/关指示
安装类型	固定式
安装方式	DIN 导轨安装
宽度（9mm的倍数）	2
高度	84 mm
宽度	18 mm
深度	60 mm
电气寿命	AC-21: 200000 次 AC-22: 100000 次

免责声明：本文档不代替或不用于确定任何产品的适用性或兼容性

接线能力	控制回路: 隧道式端子 1 电缆 0.5...4 mm² 单股硬线 控制回路: 隧道式端子 1 电缆 0.5...4 mm² 单股硬线 带 控制回路: 隧道式端子 1 电缆 1...4 mm² 软线 控制回路: 隧道式端子 1 电缆 1...4 mm² 带线箍的软线 电源回路: 隧道式端子 1 电缆 1.5...4 mm² 单股硬线 电源回路: 隧道式端子 1 电缆 1.5...4 mm² 单股硬线 带 电源回路: 隧道式端子 1 电缆 1.5...4 mm² 软线 电源回路: 隧道式端子 1 电缆 1.5...4 mm² 带线箍的软线
剥线长度	11 mm
紧固扭矩	1 N.m
适用范围	Acti 9 iATeT Acti 9 iATLc Acti 9 iATLc+s Acti 9 iATLm Acti 9 iATLs Acti 9 iETL (对 iTL 16A 的扩展) Acti 9 iATLc+c

环境

符合标准	EN 669-2-2 EN 669-1
产品认证	GOST
质量标识	IMQ CEBEC NF KEMA VDE
噪音级别	60 dB
IP 保护等级	IP20 符合 IEC 60529 (在开口处) IP40 符合 IEC 60529 (机柜内)
污染等级	3
抗湿热性	2
相对湿度	95 % 在...上 55 °C
运行温度	-20...50 °C
贮存环境温度	-40...70 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1.8 cm
Package 1 Width	7.1 cm
Package 1 Length	8.6 cm
Package 1 Weight	112.0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	2.87 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	20.0 cm
Package 2 Weight	1.393 kg
Unit Type of Package 3	S03

Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	30.0 cm
Package 3 Width	30.0 cm
Package 3 Length	40.0 cm
Package 3 Weight	17.205 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)


透明


RoHS/REACH

健康安全绩效

 无汞	
 RoHS 豁免信息	是
 无卤素塑料部件产品	

认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟RoHS指令	符合豁免条件
中国 RoHS 管理办法	中国 ROHS 声明 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
环境披露	产品环境文件
Weee	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。
流通资料	无需具体的回收操作