



Données techniques

29414E

Butées à rotule sur rouleaux



VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
d - Diamètre intérieur rondelle arbre	70 mm
D - Diamètre extérieur rondelle de logement	150 mm
D1 - Diamètre intérieur rondelle de logement	105 mm
d1 - Diamètre extérieur rondelle arbre	131,6 mm
T - Hauteur de butée	48 mm
C - Largeur de la rondelle de logement	23 mm
B - Largeur de la rondelle arbre	31 mm
B2 - Distance grande face rondelle arbre / cage tête	43,5 mm
a - Position Point Application Charges	44 mm
Matière Cage	Tôle
Masse	3,98 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Ca - Capacité charge axiale dynamique	437000000 mN
C0a - Capacité charge axiale statique	1280000000 mN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue	151000000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	13200 °/s
N ref - Vitesse thermique de référence	13800 °/s
N lim - Vitesse limite Mécanique	26400 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	473,15 °K

FREQUENCES ROULEMENT

BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)	7.616 Hz
--	----------



FREQUENCES ROULEMENT

BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)	9.384 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)	5.809 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)	2.905 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)	0.448 Hz

DIMENSIONS D'INSTALLATION

ras max - Rayon max raccordement arbre & logement	2 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	2 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	126 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI	105 mm
db1 - Diamètre max épaulement rondelle arbre	77,5 mm
db2 - Diamètre max entretoise	77,5 mm

