

### Principales

|                                         |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                                   | TeSys                                                                                                                   |
| Nom du produit                          | TeSys LG                                                                                                                |
| Nom de l'appareil                       | LG7K                                                                                                                    |
| Type de produit ou équipement           | Démarreur&nbsp; DOL intégré                                                                                             |
| Application                             | Sécurité                                                                                                                |
| Catégorie d'emploi                      | AC-3                                                                                                                    |
| Composition de l'appareil               | Contacteur<br>Disjoncteur                                                                                               |
| Puissance moteur kW                     | 4 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz<br>4 kW à 440 V CA 50/60 Hz<br>1,5 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz                              |
| Zone de réglage de protection thermique | 6...10 A                                                                                                                |
| Tension du circuit de commande [Uc]     | 400 V CA 50/60 Hz                                                                                                       |
| Type de commande                        | Bouton-poussoir démarrage blanc I<br>Bouton-poussoir stop noir O<br>Bouton-poussoir coup de poing arrêt d'urgence rouge |

### Complémentaires

|                           |                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes                    | CEI 60204-1<br>CEI 60947-4-1                                                          |
| Certifications du produit | CE[RETURN]UKCA                                                                        |
| Nombre d'entrée de câble  | 4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 haut<br>4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 inférieur |
| Hauteur                   | 165 mm                                                                                |
| Profondeur                | 177 mm                                                                                |
| Poids du produit          | 1,45 kg                                                                               |
| Largeur                   | 175 mm                                                                                |

### Environnement

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Matière                         | Polycarbonate                 |
| Tenue aux chocs IK              | IK07 conforme à CEI 60529     |
| Degré de protection IP          | IP55 se conformer à CEI 60529 |
| Caractéristique d'environnement | Standard                      |

### Durabilité de l'offre

|                            |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation REACh           |  Déclaration REACh                                                                                      |
| Directive RoHS UE          | Conforme aux dérogations                                                                                                                                                                   |
| Mercury free               | Oui                                                                                                                                                                                        |
| RoHS exemption information |  Oui                                                                                                    |
| Régulation RoHS Chine      |  Déclaration RoHS Pour La Chine                                                                         |
| DEEE                       | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |