



#### Hauptmerkmale

Baureihe	LexCom
Produkt- oder Komponententyp	19-Zoll-Panel für Patchkabelführung
Farbton	Hellgrau (RAL 7035) Dunkelgrau (RAL 7016)
Gelieferte Ausrüstung	2 quick fix 19" mountings
Zusätzliche Informationen	4 offene Ringe

#### Zusatzmerkmale

Anzahl der Rack-Einheiten	1U
Material	Metallblech: DC01 Kunststoffteil: PA66 GF20 Kunststoffteil: PC
Breite	490 Mm 0,5 m
Höhe	45 Mm 0,045 m
Tiefe	100 Mm 0,100 m

#### Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...55 °C 14...131 °F
Normen	IEC 60297 NF C 20-150

#### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> <a href="#">REACH-Deklaration</a>
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <input checked="" type="checkbox"/> <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<input checked="" type="checkbox"/> <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich