


Mod. 3823HL.B

3823HL – EXPLORER CASES, VALISE ÉTANCHE EN COPOLYMÈRE DE POLYPROPYLÈNE

Valises de taille moyenne avec soupape de pressurisation manuelle et serrures à double levier anti-blocage. Poignée revêtue de caoutchouc avec broches en acier anticorrosion. Fentes de fixation pour les cadres et les panneaux.




METRIC MM-KG-C°



DIMENSIONS INTERNES		DIMENSIONS EXTERNES		AUTRES CARACTÉRISTIQUES	
L	LONGUEUR	380 mm	L	LONGUEUR	420 mm
W	LARGEUR	270 mm	W	LARGEUR	340 mm
D	PROFONDEUR	230 mm	D	PROFONDEUR	252 mm
COUVERCLE		57 mm	POIDS À VIDE		2.59 Kg
FOND		173 mm	POIDS AVEC MOUSSE		3.09 Kg
			POIDS AVEC PORTE-FUSIL		Kg
			VOLUME		23.6 lt
			FLOTTABILITÉ		16 Kg/max
			TEMPÉRATURE DE SERVICE		°C min -33 / max +90

IMPERIAL IN-LBS-F°



DIMENSIONS INTERNES		DIMENSIONS EXTERNES		AUTRES CARACTÉRISTIQUES	
L	LONGUEUR	14 15/16 in	L	LONGUEUR	16 9/16 in
W	LARGEUR	10 5/8 in	W	LARGEUR	13 3/8 in
D	PROFONDEUR	9 1/16 in	D	PROFONDEUR	9 15/16 in
LID		2 1/4 in	POIDS À VIDE		5.71 lbs
BASE		6 13/16 in	POIDS AVEC MOUSSE		6.81 lbs
			POIDS AVEC PORTE-FUSIL		lbs
			VOLUME		6.23 gal
			FLOTTABILITÉ		35.27 lbs/max
			TEMPÉRATURE DE SERVICE		°F min -27.4 / max
					+194