

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



保险丝接线端子， 保险丝类型: 玻璃 / 陶瓷 / ...， 保险丝类型: G / 5 x 20， 标称工作电压: 500 V， 额定电流: 10 A， 接线方式: 螺钉连接， 额定接线容量: 1.5 mm²， 接线容量： 0.5 mm²- 16 mm²， 安装方式: NS 35/7,5， NS 35/15， NS 32， 颜色: 黑色

优势

- 可采用FBI ... 固定式桥接件进行桥接

商业数据

订货号	3005154
包装单位	50 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BE1235
产品关键代码	BE1235
目录页面	页码496 (C-1-2019)
GTIN	4017918091095
单件重量（含包装）	33.7 g
单件重量（不含包装）	33.7 g
原产地	PL

技术数据

产品属性

产品类型	保险丝端子
连接量	2
行数	1
电位	1

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

保险丝类型	玻璃 / 陶瓷 / ...
额定浪涌电压	4 kV
额定条件下的最大功耗	2.43 W
保险丝	G / 5 x 20
LED电压范围	30 V AC/DC ... 60 V AC/DC
LED电流范围	0.8 mA ... 2 mA

输入数据

LED电压范围	30 V AC/DC ... 60 V AC/DC
---------	---------------------------

连接数据

每层的连接数量	2
额定横截面	16 mm²

层 1 上 1 下 1

螺纹	M4
紧固扭矩	1.5 ... 1.8 Nm
剥线长度	11 mm
塞规	B6
连接符合标准	IEC 60947-7-3
刚性导线横截面	0.5 mm² ... 16 mm²
横截面 AWG	20 ... 6 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.5 mm² ... 16 mm²
导线横截面, 柔性[AWG]	20 ... 6 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	0.5 mm² ... 10 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.5 mm² ... 10 mm²
包含插拔式桥接件在内的接线容量, 刚性	10 mm²
包含插拔式桥接件在内的接线容量, 柔性	10 mm²
2根横截面相同的导线, 刚性导线	0.5 mm² ... 4 mm²
2根横截面相同的导线, 柔性导线	0.5 mm² ... 4 mm²
2根具有相同横截面的导线, 柔性, 带套管但不带塑料套管	0.5 mm² ... 4 mm²

UK 10-DREHSELED 60 (5X20) - 保险丝接线端子



3005154

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3005154>

2根具有相同横截面的导线，柔性，带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm² ... 10 mm²
标称电流	10 A
最大负载电流	10 A
额定电压	500 V
	800 V (作为分断端子)
额定横截面	1.5 mm²

尺寸

宽度	12 mm
高度	62 mm
NS 32深度	62.2 mm
NS 35/7,5深度	57.2 mm
NS 35/15深度	64.7 mm

材料规格

颜色	黑色 (RAL 9005)
阻燃等级，符合UL 94	V2
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气，UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

机械特性

机械参数

开口式侧板	否
-------	---

环境和真实条件

振荡/宽频带噪音

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
频谱	使用寿命测试类别 1，B 级，已安装在车身上
频率	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ 到 $f_2 = 150 \text{ Hz}$
ASD等级	1.857 (m/s²)²/Hz
加速度	0.8g
每轴的测试周期	5 h

UK 10-DREHSELED 60 (5X20) - 保险丝接线端子



3005154

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3005154>

测试方向	X-, Y- 与 Z-轴
结果	已通过测试

冲击

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
脉冲波形	半弦
加速度	5g
电击时间	30 ms
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)
结果	已通过测试

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时) ， -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (运行)	20 % ... 90 %
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-3
--------	---------------

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

UK 10-DREHSELED 60 (5X20) - 保险丝接线端子



3005154

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3005154>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3005154>

	IECEE-CB方案 认证ID: NL-56826/A1			
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	800 V	-	-	0.5 - 16

	EAC 认证ID: EACKZ 08593
--	--------------------------

	cULus认证 认证ID: E60425			
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B				
	300 V	20 A	24 - 6	-
使用组 C				
	300 V	20 A	24 - 6	-
使用组 F				
	500 V	20 A	24 - 6	-

	KEMA-KEUR 认证ID: 71-119846			
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	-	10 A	-	0.5 - 16

UK 10-DREHSEILED 60 (5X20) - 保险丝接线端子



3005154

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3005154>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141116
ECLASS-13.0	27250113

ETIM

ETIM 9.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UK 10-DREHSELED 60 (5X20) - 保险丝接线端子



3005154

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3005154>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn