

## Produktinformation

# 34 22 130

## Präzisions-Elektronik-Greifzange

DIN ISO 9655



- Für feinste Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
- Zum Greifen, Halten und Biegen
- Glatt geschliffene Greifflächen, Kanten fein verrundet
- Ca. 20 % weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen
- Geschraubtes Gelenk und sorgfältig gefertigte Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich
- Leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
- Ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Hüllen
- Flach-runde Backen
- Kugellager-Chromstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

### Allgemein

Artikel-Nr.	34 22 130
EAN	4003773061472
Zange	brüniert
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	61 g
Abmessungen	135 x 59 x 48 mm
Norm	DIN ISO 9655

### Technische Attribute

Form	2
Backenlänge	22,7 mm
Backendicke (am Gelenk)	6,5 mm
Spitzenbreite	1,6 mm
Spitzendicke	1,6 mm
Kopfbreite	11,2 mm

### Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	EAA840c015
UNSPSC 13.1	27112149

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

