


产品参数表

规格



TeSys Deca 浪涌抑制模块 (适用于 D09...D38 (3P)及DT20...DT40), RC 型, 110...240 V AC

LAD4RCU

主要信息

产品系列	TeSys
产品短名	LAD4
产品类型	线圈浪涌抑制模块
适用范围	3P LC1D09...D38 4P LC1DT20...DT40 4P LC1D098...D258 CAD32, CAD50

补充信息

安装位置	侧面
安装类型	卡扣锁紧
浪涌抑制技术	RC电路
控制回路电压 [Uc]	110...250 V AC
最大峰值电压	3 Uc
净重	0.012 kg

环境

符合标准	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 UL 60947-5-1 GB/T 14048.5
产品认证	UL CSA
IP 保护等级	IP2X 符合 IEC 60529
运行温度	-25...55 °C
贮存环境温度	-40...80 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1.100 cm
Package 1 Width	10.000 cm
Package 1 Length	5.000 cm
Package 1 Weight	14.000 g
Unit Type of Package 2	S01

免责声明：本文档不构成要约或用于确定使用户应使用的产品的适用性或可靠性

Number of Units in Package 2	70
Package 2 Height	15.000 cm
Package 2 Width	15.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	1.207 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	2240
Package 3 Height	75.000 cm
Package 3 Width	60.000 cm
Package 3 Length	80.000 cm
Package 3 Weight	48.539 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

Environmental Data

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹

碳足迹 (kg CO2 eq.)	1
环境披露	产品环境文件

Use Better

材料和包装

回收纸板包装	是
无塑料包装	否
欧盟RoHS指令	合规
REACH法规	REACH 声明
中国RoHS法规	中国 ROHS 声明

Use Again

重新包装和再制造

循环配置文件	无需具体的回收操作
WEEE	 产品必须根据特定的废物收集要求在欧盟市场进行处置，不得扔入垃圾箱
回收	No