


KKA*P-*M, Coupleurs S, Acier inoxydable, Modèle fileté

KKA3P-01M-1

Fiche technique

General series information

- Modèle fileté.
- Taille du corps: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4.
- Orifice: R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4, R1, R1 1/4, R1 1/2.


Spécifications standards

Taille du corps	3 (1/8)
Orifice	R 1/8
Clapet antiretour intégré	1 (Sans clapet)
Pression du fluide	Air, Eau
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	-100 kPa
Pression d'épreuve	10 MPa
Température ambiante max.	150 °C (Ne pas utiliser avec de la vapeur)
Température ambiante min.	-5 °C (hors gel)
Surface effective	17.4 mm²
Principe d'étanchéité	Avec filetage prétéfloné
F170-Non-greased_specification	Sans graisse. Partie élastique : revêtement en Viton, (Partie mobile : plaqué avec une matière contenant du Viton)
Matériel	Partie métallique : Acier inox 304, élastique : Gomme fluorée (Viton)
Poids	0.010 Kg

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

SMC France 1 boulevard de Strasbourg Parc Gustave Eiffel - Bussy-Saint-Georges 77607 Marne-La-Vallée Cedex 3 01 64 76 10 00 https://www.smc.eu/fr-fr service_marketing@smc-france.fr

Dimensions



Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

SMC France 1 boulevard de Strasbourg Parc Gustave Eiffel - Bussy-Saint-Georges 77607 Marne-La-Vallée Cedex 3 01 64 76 10 00 https://www.smc.eu/fr-fr service_marketing@smc-france.fr

Information supplémentaire

Catalogue KK-C_FR.pdf

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

SMC France 1 boulevard de Strasbourg Parc Gustave Eiffel - Bussy-Saint-Georges 77607 Marne-La-Vallée Cedex 3 01 64 76 10 00 https://www.smc.eu/fr-fr service_marketing@smc-france.fr