




PCF40-XL

Corps de roulement à bride

Paliers auto-aligneurs PCF, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
-----------	----	----------------

dimensions principale & données de performance

d	40 mm	Alésage
L	130 mm	Largeur de bride
U	51 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	32.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	19.800 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	1.030 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	1,77 kg	Poids

Cotes de montage

J	101,5 mm	Distance trous de fixation
N	14 mm	Trou de fixation
n	4	Nombre de vis de fixation



Dimensions

A	28,8 mm	Hauteur logement
A ₁	13 mm	Épaisseur de bride
A ₂	18,3 mm	Distance piste
V	110 mm	Diamètre d'épaulement logement
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification
d ₃	58 mm	Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique

information additionnelle

1	Nombre de logements
CF08	Corps de palier
GRAE40-XL-NPP-B	Désignation roulement

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.