Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2015 o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích světelných zdrojů

Název nebo ochranná známka dodavatele: Intelligent Group Solutions Ltd

Adresa dodavatele: 24hour Solutions B.V. , Van Nelleweg 1, 3044BC Rotterdam, NL

Identifikační značka modelu: ILS-E228-HWNW-0279-SC201

Typ světelného zdroje:

Použitý typ světelného zdroje:	LED	Nesměrový nebo směrový:	nesměrový
Typ patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	WIRES		
Síťový nebo nesíťový:	NMLS	Propojený světelný zdroj (CLS):	Ne
Barevně laditelný světelný zdroj:	Ne	Baňka:	-
Světelný zdroj s vysokým jasem:	Ne		
Clona proti oslnění:	Ne	Stmívatelný:	Ne


Parametry výrobku


Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota
Obecné parametry výrobku:			
Spotřeba energie v zapnutém stavu (kWh/1 000 h) zaokrouhlená na nejbližší celé číslo	13	Třída energetické účinnosti	A
Užitečný světelný tok (φuse) uvádějící, zda se jedná o tok všesměrový (360°), v širokém kuželu (120°) nebo v úzkém kuželu (90°)	2 852 in Všesměrový (360°)	Náhradní teplota chromatičnosti zaokrouhlená na nejbližších 100 K nebo rozsah náhradních teplot chromatičnosti zaokrouhlený na nejbližších 100 K, které lze nastavit	2700...4000
Příkon v zapnutém stavu (P_{on}) vyjádřený ve W	12,8	Příkon v pohotovostním režimu (P_{sb}) vyjádřený ve W a zaokrouhlený na dvě desetinná místa	0,00
Příkon v pohotovostním režimu při připojení na komunikační síť (P_{net}) pro CLS vyjádřený ve W a zaokrouhlený na dvě desetinná místa	-	Index podání barev zaokrouhlený na nejbližší celé číslo nebo rozsah hodnot CRI, které lze nastavit	82
Vnější rozměry v mm — Výška	2	Spektrální složení zářivého toku v roz-	Viz obrázek na poslední straně
Vnější rozměry v mm — Šířka	20		

bez případného samostatného předřadného přístroje, případných dílů pro řízení osvětlení a případných neosvětlovacích dílů	Hloubka	279	mezí 250 nm až 800 nm při plném výkonu	
Údaj o rovnocenném příkonu[a]		-	Pokud ano, rovnocenný příkon (W)	-
			Trichromatické souřadnice (x a y)	0,379 0,376
Parametry pro LED a OLED světelné zdroje:				
Hodnota indexu podání barev R9		0	Činitel funkční spolehlivosti	1,00
Činitel stárnutí		0,96		

[a] „–“: nepoužije se;

[b] „–“: nepoužije se;


Relative Output vs Wavelength 2700K
Relative Intensity (1)
Wavelength (nm)


Relative Output vs Wavelength 4000K
Relative Intensity (1)
Wavelength (nm)

Model uvedený na unijní trh od 20/02/2023

Registrační číslo v registru EPREL: 2103436

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2103436

Dodavatel: 24hour Solutions B.V. (Zplnomocněný zástupce)

Internetové stránky: www.24hour-ar.com

Péče o zákazníky:

Název: 24hour Solutions B.V.

Internetové stránky: https://www.24hour-ar.com/

E-mail: info@24hour-ar.com

Telefon: +31 (0)10 321 21 16

Adresa:
Van Nelleweg 1
3044BC Rotterdam
Nizozemsko