



Coupures Abrasion



Applications moyennes

Gants durables offrant une résistance à la coupure ANSI/ISEA 105-2024 CUT A4 et EN ISO C, garantissant une protection accrue et une durée de vie prolongée des gants.

- **Protection avancée :** Le HyFlex® 11-735 est doté d'une doublure renforcée en Lycra® conçue à l'aide de la technologie de résistance aux coupures INTERCEPT™, offrant une protection contre les coupures EN ISO C/ANSI A4.
- **Durabilité exceptionnelle :** Avec une enduction PU sur la paume, nos gants offrent une résistance exceptionnelle et des performances durables, atteignant le niveau 4 de la norme EN et le niveau 6 de la norme ANSI en matière de résistance à l'abrasion.
- **Ajustement confortable :** La doublure tricotée légère 10G du HyFlex® 11-735 offre un équilibre idéal entre confort, flexibilité et protection.
- **Adhérence améliorée :** Le revêtement en polyuréthane durable garantit une adhérence et des performances supérieures, même dans des conditions légèrement huileuses.



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie
- Industrie chimique
- Secteur de l'après-vente automobile

Applications

- Opérations d'assemblage et de transformation des métaux
- Assemblage et inspection de pièces
- Assemblage et désassemblage d'équipements
- Manipulation de pièces structurelles
- Montage et démontage
- Fixation de pièces et composants
- Chargement et déchargement de camions et véhicules
- Manutention de marchandises entrantes
- Maintenance/Entretien
- Serrurerie
- Compatibilité avec les écrans tactiles industriels et grand public

Principales propriétés

- **INTERCEPT™ Cut Resistance Technology** : protection avancée des mains
- **Revêtement PU sur la paume** : excellente adhérence et résistance à l'abrasion
- **Doublure tressée légère 10G** : confort doux, flexible et renforcé par Lycra®.

Technologies



Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Protéines de caoutchouc naturel (au niveau du poignet tricot élastique)

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

<small>Normes de performance & </small> <small>Conformité réglementaire</small>

Conformité REACH



ANSI/ISEA 105-2024



4X43C



STANDARD 100

1408033
Centexbel

Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
HyFlex® 11-735	Finition: Paume enduite Matériau de l'enduction: Polyuréthane Matériau du support: Fibre de verre, PEHP, Nylon, Spandex Modèle de manchette: Poignet tricot	10	6, 7, 8, 9, 10, 11	224-269 mm ; 8.81-10.59 in	Noir	12 paires par sachet, 12 sachets par carton

<small><small>Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes</small></small>

<small>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</small>

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

<small>Région Amérique du Nord</small>

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

<small>Australie</small>

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

<small>Région Asie-Pacifique</small>

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

<small>Région Amérique du Sud et Caraïbes</small>

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

<small>Canada</small>

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.