


KRV62-PP

Galet de roulement

Stud type track rollers KRV...-PP-A, single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, full complement needle roller set and with a solid roller stud with fixing thread and a mounting aid, axial guidance of outer ring is provided by the plastic axial plain washers, contact flange and contact washer, three-stage sealing by plastic axial plain washer on both sides, without eccentric collar

Information technique



Votre alternative produit actuelle

|                             |     |                                           |
|-----------------------------|-----|-------------------------------------------|
| joint                       | PP  | Joint frottant des deux côtés             |
| profile bague extérieure    | IOP | Optimized INA-profile                     |
| graisseur                   | 2x  | Drive-fit lubrication nipple unmounted 2x |
| dispositif de lubrification | KSP | Via head, stud and fit                    |
| Assembling aid head         | I6  | Hexagon socket                            |
| Mounting aid stud           | I6  | Hexagon socket                            |

dimensions principale & données de performance

|        |             |                                             |
|--------|-------------|---------------------------------------------|
| D      | 62 mm       | Diamètre extérieur                          |
| d 1    | 24 mm       | Diamètre d'ajustement des boulons           |
| B      | 80 mm       | Largeur                                     |
| C r w  | 33.500 N    | Charge dyn. de base, radiale                |
| C 0r w | 76.000 N    | Charge stat. de base, radiale               |
| C ur w | 11.400 N    | Limite à la fatigue, radiale                |
| n D G  | 1.100 1/min | Vitesse pour une lubrification à la graisse |
| ≈m     | 0,763 kg    | Poids                                       |



Dimensions

|       |         |                                                             |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------|
| B 1   | 30,6 mm | largeur rondelle axiale                                     |
| B 2   | 49,5 mm | Longueur effective du goujon                                |
| B 3   | 11 mm   | Distance trou de lubrification                              |
| C     | 29 mm   | Largeur, bague extérieure                                   |
| C 1   | 0,8 mm  | Saillie bague extérieure par rapport à la rondelle de butée |
| r min | 1 mm    | Dimension minimum de chanfrein                              |
| d 2   | 44 mm   | Diamètre d'arrêt rondelle de butée                          |
| d 3   | 4 mm    | Diamètre trou de lubrification                              |
| G     | M24X1,5 | Filetage                                                    |
| l G   | 25 mm   | Longueur de taraudage                                       |
| W     | 14 mm   | Largeur entre plats                                         |

information additionnelle

|     |           |                         |
|-----|-----------|-------------------------|
|     | NIPA3X9,5 | Graisser entrainement   |
| M A | 220 Nm    | Couple de serrage écrou |

Caractéristiques

-  Effort radial
-  L<sub>h</sub> Lubrification à vie, sans entretien
-  Lubrification à la graisse
-  Etanche des 2 côtés