

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Gruppenschalter iSSW, 2 Wechsler, 20A, 250V AC, 3 Positionen

A9E18074

EAN Code: 3606480088513

Hauptmerkmale

range of product	Acti9
Produktname	Acti 9 iSSW
Produkt- oder Komponententyp	Wechselschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	iSSW
Geräteanwendung	Elektrische Stromkreissteuerung
Beschreibung der Pole	2P
Art und Zusammensetzung der Kontakte	2 Wechslerkontakte
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V AC 50/60 Hz
Normen	IEC 60947-5-1 IEC 60669-1

Zusatzmerkmale

[Ie] Bemessungs-Betriebsstrom	20 A
Betätigungsart	Kippschalter 3 positions
Beschriftung	1 - 0 - 2
Montagemodus	Aufsteckbar
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	4
Höhe	82 mm
Breite	36 mm
Tiefe	75 mm
Farbe	Weiß
Elektrische Lebensdauer	AC-22: 30000 Zyklen cos Phi = 0,8
Anschlüsse - Klemmen	Versetzter Tunnelanschluss (Unterseite) 2 Kabel(n) 0,5...2,5 mm² flexibel Versetzter Tunnelanschluss (Unterseite) 2 Kabel(n) 0,5...2,5 mm² fest ohne Kabelende
Drahtabisolierungslänge	9 mm
[M] Anzugsdrehmoment	1 Nm

Montage

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Tropentauglichkeit	2
Verschmutzungsgrad	3

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,600 cm
VPE 1 Breite	7,500 cm
VPE 1 Länge	9,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	88,100 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	8,000 cm
VPE 2 Breite	9,700 cm
VPE 2 Länge	23,400 cm
VPE 2 Gewicht	584,000 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	54
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	5,758 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	1 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	0.7 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	0.3 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	0.1 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Ja
SCIP-Nummer	E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert
Durchschnittlicher Prozentsatz der ResponsibleSteel zertifizierten Metalle	Produkt enthält Halogene über den Grenzwerten

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	Nein
-----------	------

Use Again



Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	22
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.