Scheda dati

Specifiche



Advantys STB - Kit con alimentatore ausiliario - Per modulo I/O logico

STBCPS2111K

Prezzo: 150,55 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon STB soluzione I/O distribuita
Tipo Prodotto	Kit per modulo di alimentazione ausiliaria
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Alimen per logica modulo I/O

Caratteristiche tecniche

Composizione Del Kit	Connettore a molla Base STBXBA2100 Modulo STBCPS2111 Connettore a vite
Tensione Alimentazione Nominale [Us]	24 V
Tipo circuito di alimentazione	DC
Limiti tensione alimentazione	19,2…30 V
corrente di ingresso	400 mA
tensione di uscita	5,25 V +/- 0,21 % bus logico
Tipo tensione di uscita	DC
corrente alimentatore in uscita	1,2 A
collegamento elettrico	Connettore a 2 pin estraibile per alimentazione
Marcatura	CE
Categoria di sovratensione	II

Ambiente

Compatibilità elettromagnetica	Immunità alle interferenze elettromagnetiche conforme a IEC 61131-2
Certificazioni Prodotto	UL CSA FM classe 1 divisione 2
Grado di inquinamento	2 conforme a IEC 60664-1
Altitudine Di Funzionamento	= 2000 m
Grado Di Protezione Ip	IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
Temperatura ambiente di funzionamento	-25…70 °C (senza declassamento)
Temperatura Di Stoccaggio	-40…85 °C
umidità relativa	95 % a 60 °C senza condensa
resistenza alle vibrazioni	3 gn a 58…150 Hz su guida DIN simmetrica 35 x 7,5 mm 5 gn a 58…150 Hz su guida DIN simmetrica 35 x 15 mm +/-0,35 mm a 10…58 Hz
Resistenza agli shock	30 gn per 11 ms conforme a IEC 88 riferimento 2-27

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,600 cm
Confezione 1: larghezza	8,000 cm
Confezione 1: profondità	13,100 cm
Confezione 1: peso	122,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	42
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	5,458 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**No**
Imballaggio senza plastica	**No**
Direttiva RoHS Unione europea	**Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)**
Numero SCIP	**6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4**
Regolamento REACh	**Dichiarazione REACh**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	**No**
WEEE	**Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.**

Disegni dimensionali

Dimensioni

