



Principales

Gamme	EasyPact
Nom du produit	EasyPact TVS
Type de produit ou équipement	Différentiel à bilames
Nom de l'appareil	LRE
Utilisation du relais	Protection moteur
Sensibilité à une perte de phase	Courant de déclenchement 130 % d'Ir sur deux phases, le dernier au niveau 0 se conformer à CEI 60947-4-1

Complémentaires

Accessoires associés	LC1E80...95
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Support de montage	Sous le contacteur Platine, avec accessoires spécifiques Rail, avec accessoires spécifiques
Classe de surcharge thermique	Classe 10A se conformer à CEI 60947-4-1
Fonction de signalisation	Relais indicateur de déclenchement
Zone de réglage de protection thermique	63...80 A
Seuil de déclenchement	1,14 +/- 0,06 Ir se conformer à CEI 60947-4-1
Robustesse mécanique	Chocs: 6 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-7 Vibrations: 3 Gn se conformer à CEI 60068-2-6
Contacts auxiliaires	1 "O" + 1 "F"
[Ith] courant thermique conventionnel	5 A pour circuit de signalisation
[Ue] tension assignée d'emploi	<= 690 V CA
Calibre du fusible à associer	125 A gG pour circuit de puissance 80 A aM pour circuit de puissance 5 A gG pour circuit de signalisation
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V se conformer à CEI 60947-4-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV
Signalisation locale	Signalisation de déclenchement
Type de commande	Stop: rouge bouton-poussoir Remise à zéro: vert bouton-poussoir
Compensation en température	-20...60 °C
Mode de raccordement	Circuit de signalisation: borniers à vis-étrier 2 1...2,5 mm ² - rigidité du câble: souple sans embout Circuit de signalisation: borniers à vis-étrier 2 1...2,5 mm ² - rigidité du câble: souple avec embout Circuit de signalisation: borniers à vis-étrier 2 1...2,5 mm ² - rigidité du câble: rigide sans embout Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 4...35 mm ² - rigidité du câble: souple sans embout Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 4...35 mm ² - rigidité du câble: souple avec embout Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 4...35 mm ² - rigidité du câble: rigide sans embout
Recommended tightening torque	Circuit de puissance : 9 N.m - sur borniers à vis-étrier Circuit de signalisation : 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier
Hauteur	54 mm

Largeur	70 mm
Profondeur	113 mm
Poids du produit	0,48 kg

Environnement

Normes	CEI 60947-4-1 CEI 60947-5-1
Certifications du produit	EAC
Traitement de protection	TH se conformer à CEI 60068
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Température de fonctionnement	-20...60 °C sans réduction de courant se conformer à CEI 60947-4-1 -20...70 °C avec réduction de courant
Température ambiante de stockage	-60...80 °C
Tenue au feu	850 °C se conformer à CEI 60068-2-1
Tenue diélectrique	6 kV à 50 Hz se conformer à CEI 60255-5
Compatibilité électromagnétique	Résistance: 6 kV se conformer à IEC 60801-5

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8 cm
Largeur de l'emballage 1	9 cm
Longueur de l'emballage 1	12,5 cm
Poids de l'emballage 1	500 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	9
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	4,858 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------