

# brennenstuhl®

## LED Akku Handleuchte PL 200 A 200lm



### Technische Daten

<b>Artikelnummer:</b>	1175590	<b>Schlagfestigkeit:</b>	ohne
<b>EAN:</b>	4007123667802	<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>VPE:</b>	10	<b>Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Gesamtlichtstrom Hauptquelle:</b>	200 lm	<b>Farbe:</b>	schwarz
<b>Farbtemperatur:</b>	6.500 K	<b>Verpackung:</b>	Im Verkaufskarton
<b>Anzahl der Batterien:</b>	1	<b>Produktgewicht (ohne Verpackung):</b>	0,04 kg
<b>Batterie Bauart:</b>	Akku fest eingebaut	<b>Produktlänge (ohne Verpackung):</b>	1,2 cm
<b>Batterie Technologie:</b>	Lithium-Polymer	<b>Produktbreite (ohne Verpackung):</b>	2,5 cm
<b>Akku-Kapazität:</b>	0,45 Ah	<b>Produktlänge (ohne Verpackung):</b>	12,3 cm
<b>Spannung:</b>	3,7 V	<b>Produktgewicht (inkl. Verpackung):</b>	0,09 kg
<b>Leuchtdauer max.:</b>	12 h	<b>Produktlänge (inkl. Verpackung):</b>	6 cm
<b>Ladezeit ca.:</b>	2 h	<b>Produktbreite (inkl. Verpackung):</b>	2,5 cm

## Produkttexte

Beste Performance in kleinstem Format.

- \* Superhelle COB LED mit bis zu 12 Stunden Leuchtdauer.
- \* Umfangreiche Funktionen: 100 % - 40 % - 10 % - rot - rot blinken.
- \* Mit praktischem Clip und Magnet im Fuß.
- \* Integrierter Li-Pol Akku 3,7 V/450 mAh mit Ladeanzeige.
- \* Inklusive USB-Ladekabel.
- \* Im farbigen Verkaufs-Karton, 10 Stück im Display.