


B64290L0674X037



磁芯形状	环形磁心(环形磁心)	
特点	EMI	EMI
材料名称	Mn-Zn	
铁氧体材料	T37	
状态		量产体制



尺寸	
Size (IEC 62317) AxBxC	R 36/23/15
其他详细信息	<a href="#">请参照规格书</a>

电气特性	
Core Factor	0.94mm <sup>-1</sup>
Effective Cross-Sectional Area	95.89mm <sup>2</sup>
Effective Magnetic Path Length	89.65mm
Effective Core Volume	8597mm <sup>3</sup>
AL Value / (nH / N <sup>2</sup> )	8000 ±25%
铁心损耗 / (W / set) [Max.]	
Air Gap	0 mm
重量	43g

电气特性 (材料)	
初始磁导率 μ <sub>i</sub>	6500 Nom.
饱和磁通密度 B <sub>s</sub> / mT	240 (100° C)
居里温度 T <sub>c</sub> [Min.]	130° C
铁心损耗 / (kW / m <sup>3</sup> ) [Max.]	

! Images are for reference only and show exemplary products.  
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.  
! All specifications are subject to change without notice.



## Associated Images

