

Spécifications techniques STC-HA

Sauterelle à serrage vertical et levier horizontal avec platine de fixation coudée




Meilleur...



N° de cde	Serrage	Ajustement automatique	Puissance de serrage	⚖️	📦
	mm	mm	N	kg	Pc.
STC-HA20	35	20	1 100	0,23	6

- Levier à l'horizontal en position de serrage
- Capacité de serrage jusqu'à 20 mm s'adaptant automatiquement tout en conservant à l'outil une puissance de serrage constante sans manipulation de la vis de réglage de puissance
- Puissance de serrage réglable jusqu'à 1 100 N par action sur la vis de réglage de puissance se trouvant dans le corps de l'outil
- Corps en tôle traitée haute résistance
- Platine adaptée pour fixation en mm ou inch
- Poignée bi-matière de haute qualité avec protection antidérapante, résistante à l'huile

3D CAD data pour téléchargement sur www.bessey.de



Dimensions

		L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	H1	H2	H3	H4	H5	H6	B1	B2	B3	B4	Lo1	Lo2	Lo3	Lo4	Ø
STC-HA20	mm	167	45	20	16	83	38	-	46	-	85	181	10	42	66	-	10	6	20	45	10-30	20-26	26	-	5,6
	"	6,57	1,77	0,79	0,63	3,27	1,5	-	1,81	-	3,35	7,13	0,39	1,65	2,60	-	0,39	0,24	0,79	1,77	0,39-1,18	0,79-1,02	1,02	-	0,22

