


PT 10-PE - 接地端子



3212131

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212131>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



接地端子，连接量: 2，接线方式: 直插式连接，额定接线容量: 10 mm^2 ，横截面: $0.5\text{ mm}^2 - 16\text{ mm}^2$ ，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 黄绿相间

优势

- 插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点，而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线，无需使用任何工具
- 紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线
- 除了双功能轴内的测试机构，所有的端子都提供一个额外的测试连接
- 针对轨道交通应用进行了测试

商业数据

订货号	3212131
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2221
产品关键代码	BE2221
目录页面	页码121 (C-1-2019)
GTIN	4046356494793
单件重量 (含包装)	36.32 g
单件重量 (不含包装)	34.6 g
原产地	CN

PT 10-PE - 接地端子

3212131

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212131>



技术数据

产品属性

产品类型	接地端子
应用领域	铁路工业
	机械工程
	工厂工程
连接量	2
行数	1

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	8 kV
额定条件下的最大功耗	1.82 W

连接数据

每层的连接数量	2
额定横截面	10 mm²
注意事项	请注意DIN导轨的载流量。
剥线长度	18 mm ... 20 mm
塞规	A6
连接符合标准	IEC 60947-7-2
刚性导线横截面	0.5 mm² ... 16 mm²
横截面 AWG	20 ... 6 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.5 mm² ... 16 mm²
导线横截面, 柔性[AWG]	20 ... 6 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	0.5 mm² ... 10 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.5 mm² ... 10 mm²
额定横截面	10 mm²

直接插拔式连接横截面

刚性导线横截面	1 mm² ... 16 mm²
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	4 mm² ... 10 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	2.5 mm² ... 10 mm²

Ex数据

额定参数 (ATEX/IECEX)

标识	Ⓔ II 2 GD Ex eb IIC Gb
工作温度范围 (1)	-60 °C ... 85 °C
工作温度范围 (2)	-40 °C ... 110 °C
3212057 D-PT 10	

PT 10-PE - 接地端子



3212131

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212131>

Ex认证附件	1204517 SZF 1-0,6X3,5
	3022276 CLIPFIX 35-5
	3022218 CLIPFIX 35
输出	(永久)

Ex 连接数据 概述

额定横截面	10 mm ²
额定接线容量AWG	8
刚性接线容量	0.5 mm ² ... 16 mm ²
接线容量AWG	20 ... 6
柔性接线容量	0.5 mm ² ... 10 mm ²
接线容量AWG	20 ... 8

尺寸

宽度	10.2 mm
端板宽度	2.2 mm
高度	67.7 mm
深度	49.5 mm
NS 35/7,5深度	50.5 mm
NS 35/15深度	58 mm

材料规格

颜色	绿黄相间
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气, UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

机械特性

机械参数

开口式侧板	是
-------	---

环境和真实条件

振荡/宽频带噪音

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
频谱	2类, B级使用寿命测试, 在转向架上进行
频率	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ 到 $f_2 = 250 \text{ Hz}$
ASD等级	$6.12 \text{ (m/s}^2\text{)}^2/\text{Hz}$
加速度	3.12g
每轴的测试周期	5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴

冲击

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
脉冲波形	半弦
加速度	30g
电击时间	18 毫秒
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围; 有关最高短期工作温度, 请参见电气特性相对温度指数)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时), -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (运行)	20 % ... 90 %
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-2
--------	---------------

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15

PT 10-PE - 接地端子


3212131

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212131>



图纸

电路图



PT 10-PE - 接地端子

3212131

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212131>



认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212131>

 CSA 认证ID: 2030668				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	-	-	20 - 6	-

 IECEE-CB方案 认证ID: DE1-63052				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	-	57 A	-	0.5 - 10

 EAC 认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644				
---	--	--	--	--

 cULus认证 认证ID: E60425				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B	-	-	20 - 6	-
使用组 C	-	-	20 - 6	-
使用组 F	-	-	20 - 6	-

 LR 认证ID: LR2371832TA				
--	--	--	--	--

 NK 认证ID: 22ME0007				
---	--	--	--	--

 VDE绘图认证 认证ID: 40039006				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	-	57 A	-	0.5 - 10
仅适用刚性导线	-	57 A	-	0.5 - 16

PT 10-PE - 接地端子

3212131

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212131>





PRC
认证ID: TE/2107/880590/21

ABS
认证ID: 21-2192245-PDA

DNV
认证ID: TAE000010T

	cUL 认证 认证ID: E192998			
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量 AWG	接线容量 mm^2
	-	-	20 - 6	-



EAC Ex
认证ID: RU C-DE.AB72.B.02351



IECEx
认证ID: IECEx SEV13.0005U

	UL 认证 认证ID: E192998			
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量 AWG	接线容量 mm^2
	-	-	20 - 6	-



ATEX
认证ID: SEV13ATEX0159U



CCC
认证ID: 2020322313000631



EAC Ex
认证ID: KZ 7500525010101950

PT 10-PE - 接地端子



3212131

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212131>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27250103
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000901
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PT 10-PE - 接地端子



3212131
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212131>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn