

IR HD 720p Netzwerk Außen Kamera

Art.-Nr. TVIP61500



-
- Kompakte Tag-/Nachtsicht IP Außen Kamera
 - Vielseitige Anbringungsmöglichkeiten der Kamera - ob drinnen oder draußen
 - Schlichtes Design und hohe Schutzklasse (IP66)
 - Hohe detailgetreue Auflösung, dank 1280 x 720 Pixel bei 25 Bildern/Sekunde
 - Inkl. 1 x 1 Meter Netzkabel
 - Internet- und Handyzugriff auf Live Bilder via App und Browser
 - Versenden von Bildern via E-Mail
 - Eingebaute Sensorik für Bewegung
 - Stromversorgung über das Netzkabel (Power over Ethernet - PoE)
 - Mit WDR-Funktion zur Gegenlichtkompensation - ideal für Eingangsbereiche
-

Tag und Nacht detaillierte Überwachungsbilder im Innen- oder Außenbereich

Die TVIP61500 IR Mini HD 720p Netzwerk Außenkamera zeichnet 25 Bilder pro Sekunde mit einer Auflösung von 1280 x 720 Pixel auf. Mit der hohen, detailgetreuen Auflösung liefert sie exakte Videobilder, die eine genaue Personenerkennung zulassen. Die eingebaute Sensorik für Bewegung und die WDR-Funktion zur Gegenlichtkompensation zeichnen die Kamera besonders für die Überwachung von Eingangsbereichen aus. Sie besticht durch ihr schlichtes Design und die hohe Schutzklasse (IP66), durch die sie im Innen- wie im Außenbereich betrieben werden kann. Die Kamera verfügt über integrierte IR-LEDs für den 24/7 Einsatz bei Tag und Nacht.

Mobiler Zugriff auf Livebilder

IR HD 720p Netzwerk Außen Kamera

Art.-Nr. TVIP61500

Neben der Möglichkeit, per Mobiltelefon auf Livebilder via App und Browser zuzugreifen, bietet die Kamera auch die Option, die Videodaten per E-Mail zu verschicken.

Flexible Montagemöglichkeiten

Dank PoE (Power over Ethernet) hat man die Möglichkeit die Kamera über das Netzkabel mit Strom zu versorgen und spart sich so zusätzliches Kabelziehen.

IR HD 720p Netzwerk Außen Kamera

Art.-Nr. TVIP61500

Technische Daten

Alarmierung	E-Mail
Anschlüsse	1 x RJ45, 1 x DC
Anzahl Streams	2
Auflösungsmodi	1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240Pixel
Bewegungserkennung	3 Zonen
Bildaufnehmer	1/3" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv)	1280(H) x 960(V)Pixel
Bildelemente (total)	1280(H) x 960(V)Pixel
Bildrate	1280 x 960 @ 25 Bilder/s, 1280 x 720 @ 25 Bilder/sfps
Breite	60mm
Brennweite	4,0mm
Digitaler Zoom	Ja
Electronic-Shutter	1/3 - 1/1000000 s
Gegenlichtkompensation	Soft-WDR
Gehäusematerial	Metall
Horizontaler Blickwinkel	69,4°
Höhe	60mm
IR-LEDs	30
IR-Reichweite	10m
Kameratyp	Tag/Nacht
Leistungsaufnahme	7,0W
Länge	157mm
Max. Auflösung @ Bildrate	1280 x 960 @ 25 Bilder/s
Max. Betriebstemperatur	50°C
Min. Betriebstemperatur	-10°C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	2
Mindestbeleuchtung (IR)	0

Nettogewicht	0,4kg
Netzwerkanschluss LAN	RJ45
Netzwerkcamera Protokolle	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, UPnP, RTP/RTSP, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS
ONVIF	Profile S
PoE	802.3af
Privatzonen	4
Rauschunterdrückung	DNR
Schutzart IP	66
Software	ABUS VMS Express, IPCam App (iOS/Android)
Spannungsversorgung DC	12V
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK. PL, RU, SWE, IT, ES
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK. PL, RU, SWE, IT, ES
Stromaufnahme	580mA
Tag-/Nachtumschaltung	Elektromechanisch schwenkbarer IR Sperrfilter (ICR), Farbe/S-W
Unterstützte Browser	Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome
Verstärkerregelung	AGC
Videokomprimierung	H.264, MJPEG
Videosystem	IP
Vor-/Nachalarmspeicher	1 Voralarm-, 1 Ereignis-, 1 Nachalarmbilds
Weißabgleich	Ja
Zertifizierungen	CE, RoHS, Reach