

CARRIER 35-13 KIT - 电流互感器短路工具套件




3215067

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3215067>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

电流互感器短路工具套件。与安装在DIN导轨上的RBO/RSC 5直通式接线端子配合使用



商业数据

订货号	3215067
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE1ZWX
产品关键代码	BE1ZWX
GTIN	4046356640930
单件重量（含包装）	30 g
单件重量（不含包装）	30 g
原产地	CN

CARRIER 35-13 KIT - 电流互感器短路工具套件



3215067

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3215067>

技术数据

产品属性

产品类型	短路插头
位数	12
针距	13 mm

尺寸

宽度	13 mm
高度	53.3 mm
NS 35/7,5深度	47 mm
NS 35/15深度	54.6 mm
针距	13 mm

材料规格

低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气 , UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时) , -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (运行)	20 % ... 90 %
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

CARRIER 35-13 KIT - 电流互感器短路工具套件



3215067

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3215067>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190

ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CARRIER 35-13 KIT - 电流互感器短路工具套件



3215067

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3215067>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn