



NA6909-ZW-XL

Roulement à aiguilles

Roulements à aig. NA69..-ZW, série 69, à 2 rangées

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Cage	Norme	
caractéristique cage	Norme	
version spéciale	Norme	Norme
Nombre de rangées d'éléments roulants	ZW	Double-row design

dimensions principale & données de performance

d	45 mm	Alésage
D	68 mm	Diamètre extérieur
B	40 mm	Largeur
C _r	79.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	127.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	21.800 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	8.600 1/min	vitesse limite
n _{gr}	4.750 1/min	Vitesse de base
≈m	508 g	Poids

Dimensions

F	52 mm	Diamètre de piste bague intérieure
r _{min}	0,6 mm	Dimension minimum de chanfrein
s	0,5 mm	Déplacement axial



Plage de température

T_{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T_{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert
-  Faible encombrement