

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Ansprechverzögertes Zeitrelais, 0,1 s-100 h, 230VAC, 4 W, steckbar

REXL4TMP7

EAN Code: 3389119400107

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony Zeitrelais
Befestigungsmodus	Steckbar (Buchse)
Produkt- oder Komponententyp	Miniatur-Zeitrelais
Diskreter Ausgangstyp	Relais
Art und Zusammensetzung der Kontakte	4 Wechslerkontakte
Komponentenname	REXL
Zeitverzögerungsfunktion	Einschaltverzögerung
Zeitverzögerungsbereich	6 - 60 s 1 - 10 s 6 - 60 min 1 - 10 min 0,1 - 1 s 10 - 100 h 1 - 10 h
Breite	21 mm

Zusatzmerkmale

Kontaktmaterial	Cadmiumfrei
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	230 V AC 50/60 Hz
Spannungsbereich	0,85 - 1,15 Us
[In] Bemessungsstrom	5 A AC
Wiederholungsgenauigkeit	± 0,5 %
Einstellgenauigkeit der Zeitverzögerung	10 % bei Gesamtskala bei 25°C entspricht IEC 61812-1
Zeitverzögerungsfunktion	Einschaltverzögerung - A- Power on-delay relay
Temperaturabweichung	0,05 %/°C
Max. Rückstellzeit	250 ms nach Zeitverzögerung, bei Abschaltung 50 ms während der Zeitverzögerung, bei Abschaltung
Spannungsdrift	± 0,2 %/V
Max. Schaltleistung	4 x 5 A
Max. temporär zulässiger Strom	10 A für < 10 s
Min. Schaltstrom	100 mA
Elektrische Lebensdauer	100000 Zyklen bei 250 V AC ohmsch
Mechanische Lebensdauer	10000000 Zyklen
Max. Stromverbrauch	3 VA

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

[Ui] Bemessungs- Isolationsspannung	250 V entspricht IEC 255 Gruppe C 250 V entspricht VDE 0010
Ausgangsüberspannungsschutz	2 J
Stoßspannungsfestigkeit	2 kV entspricht IEC 61000-4-5 Level 3
Kriechstrecke	4 kV/3 entspricht IEC 60664-1
Lokale Signalisierung	1 LED (rot) für Ausgang in Betrieb 1 LED (gelb) für Strom EIN
Funktion verfügbar	A- Power on-delay relay-4 Wechslerkontakte
Steuerungstyp	Ohne Prüftaster
Stiftform	Flach
Anzahl der Funktionen	1
Produktgewicht	0,05 kg

Montage

Störfestigkeit gegen Unterbrechungen	5 ms
Spannungsfestigkeit	2 kV für 1 mA/1 Minute bei 50 Hz entspricht IEC 60601-1 2 kV für 1 mA/1 Minute bei 50 Hz entspricht IEC 61812-1
Normen	IEC 61000-6-2 EN 50081-2 IEC 60601-1 IEC 60601-2 73/23/EEC 93/68/EEC 89/336/EEC IEC 61812-1
Produktzertifizierungen	cUL UL
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Schutzart (IP)	IP50 entspricht IEC 60529
Vibrationsfestigkeit	0,35 mm (f= 10...55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % Betauung nicht zulässig entspricht IEC 60068-2-6
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung	6 kV in Kontakt entspricht IEC 61000-4-2 Level 3 8 kV in der Luft entspricht IEC 61000-4-2 Level 3
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder	10 V/m entspricht IEC 61000-4-3 Level 3
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale	2 kV entspricht IEC 61000-4-4 Level 3
Störfestigkeit gg. HF-Felder	10 V (0,15 - 80 MHz) entspricht IEC 61000-4-6 Level 3
Störfestigkeit gegen Spannungsabfälle	>= 95 % / 1 s entspricht IEC 61000-4-11 30 % / 10 ms entspricht IEC 61000-4-11 60 % / 100 ms entspricht IEC 61000-4-11
Abgestrahlte/abgeleitete Störung	Klasse B entspricht EN 55022 (EN 55011 Gruppe 1)

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,100 cm
VPE 1 Breite	3,100 cm

VPE 1 Länge	7,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	50,000 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	48
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	15,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	2,713 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	32 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	0.6 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	31 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	0 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Ja
SCIP-Nummer	1b9c3411-e0e2-4832-adc7-e6e2a8e06cab
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	Nein
-----------	------

Use Again





Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	28
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	Ja


Maßzeichnungen

Breite 21 mm



Anschlüsse und Schema

Referenzieren von Klemmen




Technische Beschreibung

Funktion A : Ansprechverzögertes Zeitrelais

Beschreibung

Der Zeitraum T beginnt mit dem Einschalten. Nach Ablauf des Zeitraums schließen die Ausgänge.
4 verzögerte Kontakte (C/O)




Legende

- Relais spannungsfrei
- Relais unter Spannung
- Ausgang geöffnet
- Ausgang geschlossen

R	Relaisausgang
T	Zeitbereich

Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technische Vorteile
Harmony Zeitrelais

Flexible Auswahl an Schraub- oder Federzugklemmen für die Verdrahtung

Staub und unbeabsichtigte Betätigung werden dank der plombierbaren IP50-Schutzabdeckung der Einstellungen vermieden

Eine Produktreferenz für 28 Timing-Funktionen, 2 Ausgänge und einen weiten Versorgungsspannungsbereich von 24...240 V AC/DC

LED-Anzeige, die die Bedienung in schwierigen Umgebungen, wie z. B. in staubigen oder schwach beleuchteten Umgebungen, vereinfacht

Verschiedene Montagearten ganz nach Ihren Anforderungen: Hut-Montage mit einer Produktbreite von 17,5 mm und 22,5 mm



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Eigenschaften

Harmony Zeitrelais



Diagnosetaste zur sofortigen Überprüfung des nachgeschalteten Stromkreises, Verkürzung der Inbetriebnahme- und Fehlersuchzeit



Kompatibel mit einem breiten Spektrum von Anwendungen, einschließlich Maschinen, Gebäuden, Wassersegmenten und HVAC



Großer Einstellbereich für die Ansprechverzögerung: von 0,01 s bis 999 Stunden



Entspricht der Norm IEC 60255-1 und verfügt über eine Vielzahl von Produktzertifizierungen wie UL, CE, CSA, EAC



Beispiellose Genauigkeit, vorausschauende Wartung und Sicherheit



Image of product / Alternate images

Alternative








Image of product in real life situation

