




Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 4DO-Y IP67



Application	
Version	montage sur rail
Application	montage sur le terrain
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Consommation max. via AS-i [mA]	50
Alimentation en tension supplémentaire [V]	15...30 DC; (AUX)
Consommation max. via alimentation supplémentaire [mA]	4000
Chien de garde intégré	oui
Entrées/sorties	
Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties numériques: 4
Sorties	
Nombre des sorties numériques	4
Technologie	PNP
Plage de tension DC [V]	15...30; (selon TBTP; via câble plat)
Courant max. par sortie [mA]	1000; (catégorie d'utilisation DC-13 (commande d'électro-aimants): 20 W (IEC 60947-5-1))
Courant de sortie total pour toutes les sorties [A]	4
Résistance courts-circuits	oui
Séparation galvanique	oui



Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 4DO-Y IP67

Alimentation actionneurs par les sorties		AUX				
Conditions d'utilisation						
Température ambiante		[°C]	-25...70			
Indice de protection			IP 67			
Tests / homologations						
CEM			EN 50295			
			IEC 61000-6-2			
MTTF		[Années]	211			
Classification AS-i						
Version AS-i			2.11; 3.0			
Adressage AS-i			Prise d'adressage			
Mode d'adressage étendu			non			
Profil maître AS-i			M2; M3; M4			
Profil AS-i			S-8.0.E			
Configuration E/S AS-i		[hex]	8			
Code ID AS-i		[hex]	0.E			
Affectation des bits de données		bit de données	D0	D1	D2	D3
		Sortie	1	2	3	4
		Connecteur femelle	O-1/2	O1/2 O-2	O-3/4	O-3/4 O-4
		broche	4	2 4	4	2 4
Données mécaniques						
Poids		[g]	154,15			
Boîtier			rectangulaire			
Type de montage			câble plat AS-i à embrocher directement; Montage sur rail DIN; (TH35 (EN 60715))			
Dimensions		[mm]	103 x 45 x 44,7			
Matières			PA; contacts vampires: CuSn6 nickelé et étamé			
Afficheurs / éléments de service						
Indication		fonctionnement		LED, vert		
		erreurs		LED, rouge		
		Fonction		LED, jaune		
Raccordement électrique						
Raccordement au module			Câbles plats			
Accessoires						
Fourniture			embase			
Accessoires en option			Bouchon: M12, E73004			
Remarques						
Unité d'emballage			1 pièces			




Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 4DO-Y IP67

Raccordement électrique

technologie de montage rapide pour câble plat AS-i: ; possibilité d'orientation dans trois directions

Raccordement



Connecteur: M12

	Sorties
	Connecteur femelle O-1/2
1	non utilisé
2	sortie de commutation 2
3	tension externe AUX -
4	sortie de commutation 1
5	non utilisé
	Connecteur femelle O-2
1	non utilisé
2	non utilisé
3	tension externe AUX -
4	sortie de commutation 2
5	non utilisé
	Connecteur femelle O-3/4
1	non utilisé
2	sortie de commutation 4
3	tension externe AUX -
4	sortie de commutation 3
5	non utilisé
	Connecteur femelle O-4
1	non utilisé
2	non utilisé
3	tension externe AUX -
4	sortie de commutation 4
5	non utilisé