CAB-TE MR36F/OE/24/TP/S/ 5M - Kabel

2909692

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2909692

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabel zur Umsetzung von Bailey INFI 90 auf moderne Steuerungsplattformen. Kabel mit offenen Enden für universelle Konfigurationen, Twisted Pair, 5,0 m

Ihre Vorteile

- Einzeladerkennzeichnung: 1, 2, 3, 4, ...
- Twisted-Pair-Adern, mit Aderendhülsen versehen
- Einseitig offenes Ende
- MR-Steckverbinder an einem Ende

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2909692
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	I1 - Systemverkabelung
Produktschlüssel	DK2BL4
GTIN	4055626682334
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	882 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	840 g
Zolltarifnummer	85444290
Ursprungsland	US

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Systemkabel

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C

Elektrische Eigenschaften

Betriebsspannung (AC)	≤ 125 V AC
Betriebsspannung (DC)	≤ 125 V DC
Strom (pro Pfad)	≤ 1 A

Kabel / Leitung

Leitungslänge	5 m
Polzahl	19
Geschirmt	ja
Leiterart	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel
Leiteraufbau Signalleitung	7x
AWG Signalleitung	24
Leitungsquerschnitt	19x 0,21 mm²
Halogenfreiheit	nein

Farbcode: Einzelader

schwarz	MR36F (1) = ()
rot	MR36F (2) = ()
schwarz	MR36F (3) = ()
weiß	MR36F (4) = ()
schwarz	MR36F (5) = ()
grün	MR36F (6) = ()
schwarz	MR36F (7) = ()
blau	MR36F (8) = ()
schwarz	MR36F (9) = ()
gelb	MR36F (10) = ()
schwarz	MR36F (11) = ()
braun	MR36F (12) = ()
schwarz	MR36F (13) = ()
orange	MR36F (14) = ()
rot	MR36F (15) = ()
weiß	MR36F (16) = ()
rot	MR36F (17) = ()

grün	MR36F (18) = ()
rot	MR36F (19) = ()
blau	MR36F (20) = ()
rot	MR36F (21) = ()
gelb	MR36F (22) = ()
rot	MR36F (23) = ()
braun	MR36F (24) = ()
rot	MR36F (25) = ()
orange	MR36F (26) = ()
grün	MR36F (27) = ()
weiß	MR36F (28) = ()
grün	MR36F (29) = ()
blau	MR36F (30) = ()
grün	MR36F (31) = ()
gelb	MR36F (32) = ()
grün	MR36F (33) = ()
braun	MR36F (34) = ()
grün	MR36F (35) = ()
orange	MR36F (36) = ()

Anschlussdaten

Feldebene

Anschlussart	D-SUB-Stiftleiste
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	37

Steuerungsebene

Anschlussart	Twisted-Pair
Polzahl	37
Hinweis	Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.

Hinweise

Hinweis zum Betrieb	Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden.

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27242220

ETIM

ETIM 9.0	EC000237

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de