





Allgemeine Bestelldaten

Materialnummer	1822280000
Materialkurztext	SV 7.62/02/90G 3.5 SW
EAN	4032248323319

Zulassungen

Zulassungen	n.a.
-------------	------

Bemessungsdaten nach DIN IEC

Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2	800 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2	630 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3	500 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2	6 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2	6 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3	6 kV
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C)	43 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C)	38 A

Nenndaten nach CSA

Nennspannung, Benutzergruppe D	600 V
Nennstrom, Benutzergruppe D	5 A

Nenndaten nach UL 1059

Nennspannung, Benutzergruppe D	600 V
Bemessungsstrom (UL 1059)	5 A

**Systemkennwerte**

Polzahl	2
Lötstiftlänge	3,5 mm
Abgangswinkel	90°
Anzahl Lötstifte pro Pol	2
Anzahl Reihen	1
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470	IP 20 gesteckt
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106	fingersicher gesteckt
Isolationswiderstand	1 MΩ
Kodierbar	ja
L1 in Zoll	0,300 inch
L1 in mm	7,62 mm
Montage auf der Leiterplatte	Lötanschluss
Raster	7,62 mm
Raster in Zoll	0,300 inch
Toleranz Bestückungsloch	+ 0,1 mm

Werkstoffdaten

Farbe	schwarz
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
CTI	>= 200
Dauergebrauchstemperatur, max.	100 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.	-25 °C
Isolierstoff	PBT GF
Isolierstoffgruppe	IIIa
Kontaktbasismaterial	Cu-Leg

Kontakttoberfläche	verzinnt
Lagertemperatur, max.	55 °C
Lagertemperatur, min.	-25 °C
relative Feuchte bei Lagerung, max.	80 %

- weitere Farben auf Anfrage
- Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
- Die unter CSA angegebenen Daten beziehen sich auf eine cUL-Zulassung - E60693
- Zeichnungsangabe P = Raster
- Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.

verwandte Produkte

Materialnummer	Materialkurztext	Polzahl	Lötstiftlänge	Farbe
1822360000	SV 7.62/10/90G 3.5 SW	10	3,5 mm	schwarz
1822370000	SV 7.62/11/90G 3.5 SW	11	3,5 mm	schwarz
1822380000	SV 7.62/12/90G 3.5 SW	12	3,5 mm	schwarz
1822290000	SV 7.62/03/90G 3.5 SW	3	3,5 mm	schwarz
1822300000	SV 7.62/04/90G 3.5 SW	4	3,5 mm	schwarz
1822310000	SV 7.62/05/90G 3.5 SW	5	3,5 mm	schwarz
1822320000	SV 7.62/06/90G 3.5 SW	6	3,5 mm	schwarz
1822330000	SV 7.62/07/90G 3.5 SW	7	3,5 mm	schwarz
1822340000	SV 7.62/08/90G 3.5 SW	8	3,5 mm	schwarz
1822350000	SV 7.62/09/90G 3.5 SW	9	3,5 mm	schwarz