



PanelSeT-SD-Compact-Steuerpult
ohne Montageplatte,
H1000xB800xT466, IP55

NSYSD8

EAN Code: 3606480154447

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Produktname	PanelSeT SD
Gehäusetyp	Mehrzweck
Kategorie	Monobloc-Steuerpult
Nennhöhe	1000 mm
Nennbreite	800 mm
Nenntiefe	466 mm
Produkteinbau	Bodenstehend
Geräteaufbau	1 Struktur 1 Tür 2 Schloss: Tür 4 adjustment rail 1 Kabeleinführungsplatte 2 pneumatic stay: desk lid

Zusatzmerkmale

Gehäusetyp	Einteiliger Aufbau, gefalzt und geschweißt
Türtyp	Einfach
Anzahl der Türen	Frontseite: 1 Tür(en)
Türöffnung	Reversibel 120 ° Tür
Schlosstyp	2-Punkte-Verriegelung, 3 mm-Doppelschiene
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte
Typ der Durchführungsplatte	1 Eingangsplatte
Zugänglichkeit für den Betrieb	Frontseite
Abnehmbare Teile	Tür durch Scharniere Desk lid durch Scharniere Kabeleinführungsplatte by clipping screws
Material	Gehäuse: Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Dicke	1,5 mm
Farbe	Grau (RAL 7035)

Montage

Normen	IEC 62208
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Schutzart (IK)	IK10 entspricht IEC 62262
----------------	---------------------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	50,000 cm
VPE 1 Breite	81,000 cm
VPE 1 Länge	116,000 cm
VPE 1 Gewicht	61,000 kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	131,000 cm
VPE 2 Breite	100,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	137,500 kg

Vertragliche Gewährleistung

Coverage	Kernprodukt
Gewährleistung	18 months

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz	
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	575
Veröffentlichung von Umweltinformationen	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
SCIP-Nummer	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration

Use Again

Reproduktion	
Kreislaufwirtschaftsprofil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	No