

MERKMALE

- Hohe EMV-Abschirmung
- Korrosionsbeständig
- Hohe Flexibilität

RS PRO

Kupferabschirmschlauch, verzinkt 36 x 7 x 0,20 mm / 7,88 mm², 100 m

RS Best.-Nr.: 534-060



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Der verzinnte Kupferabschirmschlauch von RS bietet eine flexible und robuste Lösung zur elektromagnetischen Abschirmung. Das verzinnte Kupfergeflecht sorgt für hohe Leitfähigkeit und zuverlässigen Korrosionsschutz. Durch die gute Flexibilität lässt sich der Schlauch leicht montieren und eignet sich ideal für Maschinenbau, Schaltschrankbau und industrielle Automatisierung.

Allgemeine Spezifikationen

Ausführung	Kupferabschirmschlauch, verzinkt
Querschnitt	7,88 mm ²
Aufmachung	Spule à 100 m

Mechanische Spezifikationen

Material	Elektrolytkupfer
Aufbau	36 x 7 x 0,20 mm
Innen-Ø norm.	8,5 mm
Innen-Ø max.	25,0 mm

Zulassungen

Konformität	CE, RoHS, REACH
-------------	-----------------