

Spécifications



LT6CT8001

Statut commercial: Commercialisé

Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	LT6CT
Type de produit ou équipement	Transformateur de courant
Compatibilité de gamme	TeSys TeSys T contrôleur du moteur

Rapport de transformation de courant	800/1
Classe de précision	Classe 5P
Facteur de limite de précision	15
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V
Diamètre	10 mm
Hauteur	107 mm
Largeur	95 mm
Profondeur	25 mm
Poids du produit	0,68 kg

Normes	CEI 60185 BS 7626
Température de l'air ambiant maximale en fonctionnement	50 °C

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	12,500 cm
Longueur de l'emballage 1	10,600 cm
Poids de l'emballage (Kg)	735,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	14
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm

Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	10,964 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	78b0d24c-0e62-4f91-9397-1958e4735328
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Longer

 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	Non
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.