




Données techniques

7003UCG/GNP42

Roulements à billes à contact oblique haute précision

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	17 mm
D - Diamètre Extérieur	35 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	10 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure	23 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure	21,6 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure	29 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure	32 mm
a - Position Point Application Charges	8,5 mm
- Angle de contact	15 °
rs - Rayon mini de Raccordement	0,3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement	0,15 mm
Classe de précision	P42
Masse	0,037 kg

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	9100000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	4550000 mN
f0 - Coefficient	13.8
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	432599,999 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	270599,999 °/s
Niveau de précharge	GN
Valeur de la précharge	49000 mN
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K



PERFORMANCE PRODUIT

Tmax - Température max de Fonctionnement

393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI

19,5 mm

Da max - Diamètre max épaulement BE

32,5 mm

Db max - Diamètre max épaulement BE

33,8 mm

r1a - Rayon max de raccordement

0,15 mm

ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement

0,3 mm

INDUSTRIE - COEFFICIENT DE CALCUL

Charge radiale dynamique équivalente

$$P = XFr + YFa$$

Séries			e	Roulement seul ou association DT				Association DB ou DF			
				Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e		Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
				X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
70 (NTN&SNR) 72 (NTN&SNR) 78 (NTN) 79 (NTN) 719 (SNR)	15°	0.178	0.38	1	0	0.44	1.47	1	1.65	0.72	2.39
		0.357	0.4				1.4		1.57		2.28
		0.714	0.43				1.3		1.46		2.11
		1.07	0.46				1.23		1.38		2
		1.43	0.47				1.19		1.34		1.93
		2.14	0.5				1.12		1.26		1.82
		3.57	0.55				1.02		1.14		1.66
		5.35	0.56						1.12		1.63
		7.14	0.56				1		1.12		1.63
	25°		0.68				0.41		0.92		1.41
	30°		0.8				0.39		0.78		1.24

Charge radiale statique équivalente

$$P_0 = X_0 Fr + Y_0 Fa$$

Séries			Roulement seul ou association DT		Association DB ou DF	
			X ₀	Y ₀	X ₀	Y ₀
70 (NTN&SNR) 72 (NTN&SNR) 78 (NTN) 79 (NTN) 719 (SNR)	15°		0.5	0.46	1	0.92
	25°			0.38		0.76
	30°			0.33		0.66

Dans le cas de roulement seul ou association DT :

Si $P_0 < Fr$, alors considérer $P_0 = Fr$ 

NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
 S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
 SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15