


# SPIRABEL® SNT-S



- 1 Giunco bianco in PVC duro antichoc
- 2 Parete trasparente in PVC flessibile

## MANICHETTA ALIMENTARI POLIVALENTI, RINFORZATI DA UN GIUNCO ANTICHOC COPERTO DA SPIRALE IN UN'ANIMA IN PVC FLESSIBILE TRANSLUCIDA.

Interno liscio. Liscia parete esterna a Ø 70mm.

### APPLICAZIONI

Riempimento e aspirazione di diversi prodotti, irrigazione, pompe, seminatrici, trasferimento di prodotti alimentari, passaggio di polveri poco abrasive (non grasso)

### SETTORI D'ATTIVITÀ

Agricoltura, industria, edilizia

### SIMULANTI A, B, C, D1

- succhi di frutta
- vino
- alcool forti
- latte

### MARCATURA

SPIRABEL SNT-S Ø int (EU) N° 10/2011 [N° lotto]

### VANTAGGI

Lo SPIRABEL® SNT-S è un tubo multistrato leggero, molto flessibile e performante. La sua parete interna molto liscia riduce le perdite di carichi. La sua parete esterna è anche liscia che facilita il montaggio dei raccordi con collari piatti ed evita l'ancoraggio sulle asperità del suolo. La sua trasparenza permette una visione dei liquidi riempiti o aspirati.

Lo SPIRABEL® SNT-S è adatto al trasferimento dei liquidi alimentari tra cui alcool da 50 % vol. a 60°C.

### RACCORDI

Raccordi simmetrici sistema Guillemain o Storz, raccordi a canne o a cardano - Fissaggio con collari piatti o anello serrato. Fare attenzione prima del montaggio che l'ugello non tocchi il tubo monostrato interno (specialmente i raccordi mal sbavati e quindi taglienti).

### RESISTENZA CHIMICA

Vedi tabella da pagina 114 a 117 colonna A.

### ATTENZIONE

Per il trasferimento d'idrocarburi, vi consigliamo di usare lo SPIRABEL® MDSO o lo SPIRABEL® PU A2.

Le Manichette a spirale presentano in generale un allungamento sotto pressione che può diventare importante quando la temperatura supera 40°C e bisogna considerarla durante l'installazione. Non esitate a consultarci.

mm	+/- mm	mm	g/m	bar	bar	mbar	mm	Trasparent	
								25 m	50 m
20	+/-1,0	2,6	242	21	7	900	60	167124	167137
25	+/-1,0	2,7	300	21	7	900	75	167140	167153
30	+/-1,0	2,7	359	18	6	900	90	167166	167172
32	+/-1,0	2,8	387	18	6	900	95	167185	167198
35	+/-1,0	3	475	18	6	900	105	167201	167214
38	+/-1,0	3	504	18	6	900	115	167227	167230
40	+/-1,0	3	523	18	6	900	120	167243	167256
45	+/-1,0	3,1	614	15	5	900	135	167269	167272
50	+/-1,0	3,3	736	15	5	900	150	167285	167298
55	+/-1,0	3,3	784	15	5	900	165	167301	
60	+/-0,6	3,3	873	15	5	900	180	167662	033873
63	+/-1,0	3,3	960	15	5	900	190	167327	167330
70	+/-0,6	3,4	1040	12	4	900	210	167675	
75	+/-1,0	4,8	1200	12	4	900	300	033243	033254
80	+/-1,0	5,3	1350	9	3	900	320	033915	
90	+/-1,0	6,1	1650	9	3	900	360	033906	
100	+/-1,0	6,1	1970	9	3	900	500	033928	
110	+/-1,0	6,1	2310	9	3	900	550	033931	
120	+/-1,0	6,3	2540	9	3	900	600	033944	
151	+/-1,0	6,3	4200	9	3	900	755	148913	

Interno liscio.  
Liscia parete esterna a Ø 70mm.