
L 13 W/640

Basic T5 Short | Leuchtstofflampen 16 mm Stabform, kurz



Anwendungsgebiete

- Shops
- Supermärkte und Warenhäuser
- Öffentliche Gebäude

Produktvorteile

- Ideal für kostengünstige kreative Illumination und Dekoration
- Sehr gutes Lichtstromverhalten über die Lebensdauer
- Kompakt und schlank

Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: bis zu 10.000 h (mit EVG QUICKTRONIC)



Technische Daten



Elektrische Daten

Nennleistung	13.00 W
Bemessungslichtausbeute (HF-Daten 25 °C)	Im Klärungsprozess durch Behörde und Standardisierungsgremium
Bemessungsleistung	13.00 W

Photometrische Daten

Lichtstrom bei 25°C	830 lm
Lichtfarbe	640
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1	Cool White

Abmessungen & Gewicht



Rohrdurchmesser	16 mm
Länge	517.0 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	517.00 mm
Durchmesser	16.0 mm

Lebensdauer

Nutzlebensdauer	4500 h
Lebensdauer	8000 h ¹⁾
Bemessungslampenlebensdauer	5000 h
Nennlebensdauer	5000 h

¹⁾ Bei Betrieb an KVG/VVG

Zusätzliche Produktdaten


Sockel (Normbezeichnung)	G5
Quecksilbergehalt der Lampe	2.5 mg
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja

Produktdatenblatt

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch	15 kWh/1000h

Lichtverteilung



Strahlungsverteilung

Systemgarantie

OSRAM System+ Garantie in Kombination mit OSRAM-EVG



Garantie


Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Im Falle eines Lampenbruchs: www.osram.de/lampenbruch



Die Zuleitungen 3 und 4 sollen so kurz wie möglich sein



Schaltplan

Schaltplan

Schaltplan

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4008321025531	L 13 W/640	Versandschachtel 10	105 mm x 56 mm x 540 mm	3.18 dm ³	758.00 g
4050300229515	L 13 W/640	Versandschachtel 25	106 mm x 115 mm x 550 mm	6.70 dm ³	1638.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Mehr Information zur Systemgarantie und die gesamten Garantiebedingungen finden Sie im Internet unter

▶ www.osram.de/systemgarantie

Weitere Informationen zu den elektronischen Vorschaltgeräten QUICKTRONIC finden Sie im Internet unter

▶ www.osram.de/QUICKTRONIC

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

L 13 W/640

Basic T5 Short | Leuchtstofflampen 16 mm Stabform, kurz

Produkt-Bezeichnung	EVG-Bezeichnung	EAN	Benennungsleistung + Verlustleistung	Nennstrom	Lichtstrom bei 35°C	Anzahl Brennstelle n
L 13W/640	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	4050300660370	15.00 W	0.08 A	950 lm	1
	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	15.00 W	0.08 A	950 lm	1