

DWS774-QS

Scie à onglets radiale 1400W 216 mm

5035048614099



Description du produit :

Puissance : 1400W Ø de la lame / alésage (mm) : 216 / 30 Régime à vide (tr/min) : 3750 Inclinasion de la tête (°) : 48 Coupes d'onglets G/D (°) : 48 / 48 Cap. de coupe 90° (h x L mm) : 62 x 250 Cap. de coupe 45° (h x L mm) : 48 x 190

Fonctionnalités et avantages du produit :

- Butée coulissante et graduée située sur la gauche et sur la droite pour un meilleur maintien et guidage du matériau
- Poignées latérales pour un transport facile
- Angles de rotation de la tête de scie pré-réglés à 15°, 22.5°, 30°, 45°, 90° et positionnement rapide jusqu'à 50°
- Guide rail compact conçu pour offrir une capacité de coupe importante dans un format facilement transportable
- Nouveau moteur 1400 watts pour de fortes capacités de coupe quel que soit le matériau
- Le verrouillage du coulisement de la tête de scie permet de réaliser des coupes classiques et de transporter la machine en toute sécurité
- Filtre à poussière amélioré
- La table et le guide arrière ont été usinés afin d'offrir la précision requise par la plupart des applications
- Le design classique amélioré et mis à jour pour l'utilisateur moderne
- L'indicateur XPS indique toujours la ligne de coupe avec une extrême précision

Garantie du produit :

Ce produit bénéficie d'une garantie de 1 an portée à 3 ans après inscription

Éléments inclus :

- Boulons de fixation (x2)
- Mors de serrage (x1)
- Lame carbure (x1)
- Clé de service (x1)

Spécifications techniques :

- Alimentation électrique : 1400 W
- - Profondeur maximale de coupe : 70 x 20 mm
 - Alésage de la lame : 30 mm
 - Diamètre de lame : 216 mm
 - - Capacité de coupe maximale (90°/90°) : 250 x 60 mm
 - - Capacité de coupe maximale (45°/90°) : 170 x 60 mm
 - Épaisseur de la lame de scie : 2.6 mm
 - - Capacité de coupe maximale (90°/45°) : 250 x 48 mm
 - Vitesse de la lame : 4600 rpm
 - - Capacité de coupe maximale (45°/45°) : 170 x 48 mm

