

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony XVR3 - feu tournant bleu - sans buzzer - 48Vcc

XVR3E06

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2023

⚠ Fin de service imminente: 31 déc. 2050

⚠ Arrêt de fabrication consulter si stock

Statut commercial: Arrêt de fabrication consulter si stock

Principales

Gamme de produit	Harmony XVR
Type de produit ou équipement	Balise
Nom de l'appareil	XVR3
Type de balise et de colonne de signalisation	Unité LED
Diamètre de fixation	100 mm
Source lumineuse	DEL, bleu
Application de l'appareil	Chariot élévateur Véhicule à guidage automatique (VGA) Bulldozer

Complémentaires

Type de signalisation	Rotatif Clignotant Clignotant
Variante de construction	Prêt à assembler
Matière	PC (polycarbonate) : lentilles PBT (polybutylène téréphtalate) + PC (polycarbonate) : corps EPDM (éthylène propylène diène monomère) : base
[Us] tension d'alimentation	48 V CC
[Ue] tension assignée d'emploi	35...60 V CC
Courant à l'appel	1 A
Puissance consommée en W	3 W
Marquage	CE
Sens de montage	Montant à l'intérieur Latérale à l'intérieur Inversé à l'intérieur Montant extérieur
Classe d'isolation électrique	Classe II
Consommation électrique	1000 mA
Longueur	100 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	139 mm
Poids Net	0,484 kg

Environnement

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Certifications du produit	CCC
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...50 °C
Température ambiante pour le stockage	-35...70 °C
Humidité relative	35...85 % sans condensation
Tenue aux vibrations	4,6 gn (latérale) 4,6 gn (inversé) 7,1 gn (montant)
Degré de protection IP	IP65 (montant) IP23 (latérale) IP23 (inversé)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	10,2 cm
Largeur de l'emballage 1	15,6 cm
Longueur de l'emballage 1	10,2 cm
Poids de l'emballage (Kg)	546,0 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	10,2 cm
Largeur de l'emballage 2	15,6 cm
Longueur de l'emballage 2	10,2 cm
Poids de l'emballage 2	4,368 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

🗂️ Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Longer


🕒 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Reprise	Non


Encombres

Dimensions




Découpe du panneau

Câblage droit




Câblage latéral



Schémas de raccordement


Schéma de câblage



- (1) Noir
- (2) Blanc
- (3) Fusible (courant assigné > 2 A)


Technical Illustration

Dimensions



Technical Illustration

Wiring diagram





Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XVR3



4 colors with 10 light patterns to select with one switch



High visibility of machine status



Simplified installation (pre-cabled and pre-assembled products) and easy maintenance



Buzzer volume adjustment through a built-in switch



Available in various diameters to suit different industrial applications



Image of product / Alternate images

Alternative



